

Ensembles décoratifs Ocean – Élégance et fluidité

Mâts et crosses Ocean

L'une des principales caractéristiques de la famille Ocean, qui s'inscrit dans l'approche Urbaine de Philips, est la solution exhaustive qu'elle offre aux municipalités, aux architectes paysagistes, aux urbanistes et aux concepteurs lumière. L'amélioration urbaine ne peut être pleinement réalisée que si les luminaires et leurs supports font tous deux partie d'un concept intégré. C'est pourquoi la famille Ocean inclut une série de mâts et crosses dédiés qui se fondent avec le style visuel des luminaires LED Ocean Road.

Avantages

- Vaste choix d'ensembles décoratifs adaptés aux différents contextes urbains
- Uniformisation du style dans toute la ville

Fonctions

- Intégration parfaite des luminaires Ocean avec des mâts et crosses dédiés
- Dédié aussi bien à de la rénovation qu'aux nouveaux projets

Application

- Boulevards et avenues
- Places et parcs
- Voies urbaines principales et secondaires
- Espaces piétonniers, promenades

Descriptions

Mâts et crosses Ocean

Type	JRP708 (crosse CD Ocean)
	YHB708 (poteaux en acier Ocean Ambiance)
	YHW708 (poteaux en bois Ocean Ambiance)
	YHB709 (poteaux en acier Ocean Road)
	YHW709 (poteaux en bois Ocean Road)
	ZCM708 (Ocean Bench)
	ZCM709 (Ocean Bench avec arche lumineuse)
Matériau	JRP708 (crosse CD Ocean) : aluminium
	YHB708 (poteaux en acier Ocean ambiance) : acier
	YHW708 (poteaux en bois Ocean ambiance) : bois
	YHB709 (poteaux en acier Ocean Road) : acier
	YHW709 (poteaux en bois Ocean Road) : bois
	ZCM708 (Ocean Bench) : acier
	ZCM709 (Ocean Bench avec arche lumineuse) : acier
Couleur	Gris anthracite Philips (proche de RAL7043)
	gris argenté satin (proche de RAL9006)
	Autres couleurs RAL et AKZO Futura disponibles sur demande

Installation	JRP708 (crosse CD Ocean) doit être monté sur un poteau conique de Ø 60 mm
	JRP708 (crosse CD Ocean) peut être monté directement avec BRP708 au moyen de deux vis à tête fraisée avec pans en acier inoxydable M8
	YHB709 (poteaux en acier Ocean Road) peut être monté avec BRP708 (luminaires LED Ocean Road) ou avec des luminaires CitySoul gen2
	Hauteur d'installation recommandée pour JRP708 (crosse CD Ocean) : 4-9 m
Remarques	Plage de hauteurs de poteaux :
	Poteaux Ocean Road : de 5 à 9 m
	Poteaux Ocean Ambiance : de 4 à 5 m
Remarques	Possibilité de pré-câblage pour JRP708 (crosse CD)

Versions

OCEAN BRACKETS - 1000 mm - 2°
- RAL color



OCEAN BRACKETS - 1000 mm - 2°
- RAL color




OCEAN BRACKETS - 1200 mm - 2°
- RAL color



OCEAN BRACKETS - 1200 mm - 2°
- RAL color



Détails sur le produit



Ocean Road LED bracket.tif

