PHILIPS

Faretto a soffitto/ parete BYRL

Faretti da soffitto/parete

2200 - 2700 K

Nero

Intensità regolabile; SceneSwitch

LED delicato, non arreca fastidio ai tuoi occhi

50671/30/P0

Una lampada. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

A volte vorresti cambiare l'atmosfera adattandola alle tue esigenze. Grazie ai faretti LED Philips SceneSwitch, puoi cambiare facilmente il tipo di luce tenendo il tuo interruttore a muro. Non sono richieste regolazioni o installazioni aggiuntive.

L'illuminazione per i tuoi desideri e la tua tranquillità

- ClickFix facile montaggio
- per richiamare automaticamente le ultime impostazioni d'illuminazione
- Ottieni una luce LED di alta qualità a risparmio energetico
- Massima luminosità istantanea all'accensione
- Pensata per il comfort dei tuoi occhi
- Luce LED integrata
- Garanzia 5 anni per la tua tranquillità
- Ripristina le impostazioni predefinite del tuo faretto
- Elevata emissione luminosa - 430 lumen
- Durata della lampada fino a 25 anni

Una luce versatile per ogni momento della tua giornata

- Cambia l'atmosfera utilizzando il tuo interruttore esistente

Design superiore per un effetto luminoso ottimale

- Faretto con parte superiore regolabile per la massima flessibilità
- Il fascio di luce perfetto per un'illuminazione direzionata

In evidenza

ClickFix facile montaggio

Installa da solo e facilmente il tuo spot. Grazie a ClickFix, non è necessario alcun aiuto supplementare. Basta montare la staffa al soffitto, collegare i fili e fare semplicemente clic fissando la lampada con un solo gesto.

per richiamare le ultime impostazioni

Questo faretto SceneSwitch è dotata di un chip di memoria integrato che memorizza l'ultima impostazione luminosa se l'interruttore rimane spento per più di 6 secondi. Se non passi spesso da un'attività all'altra, quando riaccendi la lampada la luce sarà ancora impostata sulla tua modalità preferita.

Luce LED a risparmio energetico

Le luci LED fanno risparmiare fino all'80% di energia rispetto a un'illuminazione tradizionale con la stessa emissione luminosa. Quando acquisti una lampada o una lampadina LED Philips, inizi a risparmiare fin da subito. Per ogni fonte di luce che sostituisci con un LED, vedrai una bolletta energetica più bassa e ritorni economici immediati.

Luminosità istantanea

Con i faretti LED Philips, non è più necessario attendere. Offrono immediatamente la massima luminosità appena accese. La loro luce bianca calda incandescente reale crea istantaneamente un'atmosfera accogliente e invitante.

LED soffusi pensati per i tuoi occhi

Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Luce LED integrata

Questo faretto è dotato di una luce LED integrata di alta qualità che fornisce un'emissione luminosa ottimale.

5 anni di garanzia

Tutti i nostri faretti sono costruiti per durare nel tempo. Vengono forniti con una garanzia completa di 5 anni sul prodotto completo, garantendo un'illuminazione duratura ogni giorno.

Ripristino impostazioni di fabbrica

Se utilizzi più lampadine SceneSwitch non più sincronizzate fra loro, dovrai semplicemente spegnere e riaccendere entro 1 secondo l'interruttore per ripristinarne le impostazioni predefinite.

Elevata emissione luminosa - 430 lumen

Illumina la tua casa con luce di alta qualità

Durata fino a 25 anni

Le luci LED durano più a lungo, evitandovi la seccatura di frequenti sostituzioni della vostra fonte luminosa. Ciò riduce in modo significativo i rifiuti, ma consente anche un risparmio economico a lungo termine.

3 impostazioni luce SceneSwitch

Cambia l'atmosfera della stanza adattandola alle tue esigenze. Grazie ai faretti LED Philips SceneSwitch, puoi cambiare facilmente le impostazioni da luce brillante, a luce naturale, fino a un'illuminazione calda e soffusa. Non sono necessari dimmer o installazioni aggiuntive. Tutto ciò che ti serve è il tuo interruttore.

Faretto con parte superiore facile da installare

Il faretto con parte superiore regolabile è progettato per fare luce dove più necessario.

Perfetta per l'illuminazione d'accento

Con un'illuminazione moderna e un'emissione luminosa familiare ad angolo largo (40 gradi), questa lampada spot LED è adatta sia per l'illuminazione d'accento che per l'illuminazione generale. Ideale per cucine, salotti e sale da pranzo.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina
- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura
- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000

Informazioni ambientali
- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: Sì
- LED integrato: Sì
- Elemento centrale: Sì

Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie
- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Cucina, Studio, Corridoio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretti da soffitto/parete
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, SceneSwitch

Altre caratteristiche
- Efficienza: 93 lm/W

Dimensioni e peso del prodotto
- Peso netto: 0,330 kg
- Altezza: 15,5 cm
- Lunghezza: 10,5 cm
- Larghezza: 10 cm

Service
- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche
- Durata fino a: 25.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 400
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: 2200-2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- LED: Sì
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Completo di lampada wattaggio: 4.3
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Possibilità di sostituzione della sorgente luminosa: Sorgente luminosa LED non sostituibile
- Possibilità di sostituzione degli ingranaggi di controllo: Alimentatore di controllo non sostituibile
- Numero di sorgenti luminose: 1

Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto: 8718696170175
- Peso netto: 0,33 kg
- Peso lordo: 0,4 kg
- Altezza: 15,2 cm
- Lunghezza: 11 cm
- Larghezza: 11 cm
- Codice materiale (12NC): 915005697601

Data di rilascio:
2024-06-17
Versione: 0.537

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.