PHILIPS

Faretto 50 W PAR16 GU10

LED

4000 K

390 lm

15000 h

8718699774196

A↑G F

È il contenuto a fare la differenza

Grazie alla sua forma e alle dimensioni ridotte, questo faretto LED è la soluzione perfetta e sostenibile per la sostituzione dei faretti alogeni tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca fredda

In evidenza

Luce bianca fredda

Questa lampadina ha una temperatura di colore di 4000 K che fornisce una luce bianca vivida.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: GU10
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina
- Altezza: 5,4 cm
- Larghezza: 5 cm

Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali
- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 390 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massina intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K

Varie
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche
- Efficienza: 84 lm/W

Informazioni sulla confezione
- EAN: 8718699774196
- EOC: 871869977419600
- Nome prodotto: LEDClassic 50W GU10 CW 36D RF ND SRT4

Consumo energetico
- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 4,6 W
- Wattaggio lampada equivalente: 50 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza: 5,4 cm

Valori stimati
- Intensità di picco nominale: 770 cd

Specifiche tecniche
- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 391859

Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto: 8718699774196
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,07 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Larghezza: 6,3 cm

Data di rilascio:
2025-05-08
Versione: 0.157

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com