PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

600 mm

6500 K

G13

8719514444379

A↑G F

Lampada da scrivania LED duratura con luce di eccellente qualità

Il passaggio ai tubi LED Philips è un modo semplice e veloce per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con la moderna ed efficiente tecnologia LED. Questo tubo LED Philips è l'ideale per i luoghi che richiedono molta luce.

Adotta una soluzione sostenibile

- Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia subito oltre il 50% di energia sostituendo i tubi fluorescenti esistenti (vietati dalla normativa dell'UE dal 2023).

LED di alta qualità con una durata decennale

- Con una durata di 15.000 ore, puoi ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le tue sorgenti luminose e quindi goderti una perfetta soluzione luminosa per più di 15 anni.

Scegli una semplice alternativa alle vecchie lampadine fluorescenti

- La perfetta sostituzione per i tubi fluorescenti lineari che si adatta direttamente agli apparecchi di illuminazione esistenti. Un semplice plug and play senza necessità di ricablare.

In evidenza

Risparmia oltre il 50% di energia rispetto alle lampade fluorescenti

Lunga durata di 15.000 ore

Installazione facile e veloce

Specifiche

Caratteristiche della lampadina
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: T8
- Attacco: G13
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali
- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso: 240 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 6500 K
- Flusso luminoso nominale: 800 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 865 | CCT of 6500K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 100 lm/W

Varie
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Informazioni sulla confezione
- EAN: 8719514444379
- EOC: 871951444437900
- Nome prodotto: LED T8 600mm 8W G13 CDL 1CT/4

Consumo energetico
- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 8
- Consumo energetico kWh/1000 h: 8

Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva: 603 mm
- Lunghezza complessiva: 603 mm
- Larghezza complessiva: 28 mm

Specifiche tecniche
- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 491858
- Compatibilità del ballast: EM

Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto: 8719514444379
- Peso netto: 0,1 kg
- Peso lordo: 0,12 kg
- Altezza: 66,8 cm
- Lunghezza: 3,1 cm
- Larghezza: 3,1 cm

Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.480

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.