



# La solution d'ampoules LEDbulb économique

## CorePro LEDbulb

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Avantages

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Coûts de maintenance réduits

### Fonctions

- Installation aisée dans les supports E27 et B22 actuels
- Durée de vie de 15 000 heures
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

### Application


- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Chambres d'hôtels, halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines

# CorePro LEDbulb

## Versions




## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm

# CorePro LEDbulb


## Schéma dimensionnel




D

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	77 mm	142 mm
CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	77 mm	142 mm


# CorePro LEDbulb

## Schéma dimensionnel

D



D




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	68 mm	132 mm
CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	68 mm	132 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Product	D	C
LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	120 mm	168 mm

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	95 mm	128 mm
LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	95 mm	128 mm

### Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

### Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension (nom.)	220-240 V
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

### Caractéristiques générales

Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Durée de vie nominale (heures)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

### Photométries et Colorimétries

Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

### Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
-----------------------	--------

## Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie	
		kWh/1 000 h	Classe énergétique
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	11 kWh	A+
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	10 kWh	A+
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	15 kWh	A+
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	18 kWh	A+
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	6 kWh	A+
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	8 kWh	A+
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	11 kWh	A+
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	13 kWh	A+
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	8 kWh	A+
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	5 kWh	A+
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	8 kWh	A+
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	5 kWh	A+
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	8 kWh	A+
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13 kWh	A+
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh	A+
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	13 kWh	A+
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh	A+
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh	A+
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	17 kWh	A+
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	16 kWh	A++
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	19 kWh	A++
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	18 kWh	A++

## Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)	Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	75 W	10.5 W	56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	120 W	18 W
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	60 W	9.5 W	57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	40 W	5.5 W
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	100 W	15 W	57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 W	8 W

## CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	75 W	11 W
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	100 W	13 W
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 W	8 W
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	40 W	5 W
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 W	7.5 W
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	40 W	5 W
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 W	7.5 W
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100 W	13 W

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	75 W	10 W
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	100 W	12.5 W
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68 W	9.5 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75 W	9.5 W
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	120 W	17 W
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	120 W	15.5 W
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	150 W	19 W
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	150 W	17.5 W

### Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Culot
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	E27
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	E27
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	E27
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	E27
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	B22
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	B22
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	B22
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	B22
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	E27
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	E27
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	E27

Order Code	Full Product Name	Culot
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	E27
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	E27
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	E27
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	E27
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	E27
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	E27
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	E27
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	E27
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	E27

### Photométries et Colorimétries (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'émission du faisceau (nom.)	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Flux lumineux (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	1055 lm
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	-	827	2700 K	806 lm
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	200 °	827	2700 K	1521 lm
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	200 °	827	2700 K	2000 lm
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	200 °	827	2700 K	470 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'émission du faisceau (nom.)	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Flux lumineux (nom.)
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	200 °	827	2700 K	806 lm
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	200 °	827	2700 K	1055 lm
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	200 °	827	2700 K	1521 lm
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	806 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	470 lm

## CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Angle d'émission du faisceau (nom.)	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Flux lumineux (nom.)
5777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	806 lm
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	470 lm
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	806 lm
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	1521 lm
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	1055 lm
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	1521 lm
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	240 °	830	3000 K	950 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'émission du faisceau (nom.)	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Flux lumineux (nom.)
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	240 °	840	4000 K	1050 lm
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	150 °	827	2700 K	2000 lm
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	150 °	840	4000 K	2000 lm
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	150 °	827	2700 K	2500 lm
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	150 °	840	4000 K	2500 lm

## Photométries et Colorimétries (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nominal) (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	1055 lm
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	806 lm
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	1521 lm
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	2000 lm
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	470 lm
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	806 lm
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	1055 lm
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	1521 lm
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	806 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	470 lm
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	806 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nominal) (nom.)
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	470 lm
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	806 lm
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	1521 lm
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	1055 lm
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	1521 lm
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	1050 lm
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	2000 lm
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	2000 lm
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	2500 lm
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	2500 lm

## Matériaux et finitions









Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	A60
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	G93
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	G93
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	G120
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	A60
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	A60
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	A60
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	A60
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	A60
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	A60

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	A60
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	A60
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	A60
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Stick
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Stick
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	A67
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	A67
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	A67
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	A67

## Températures





# CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	80 °C
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	60 °C
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	80 °C
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	76 °C
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	75 °C
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	85 °C
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	80 °C
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	85 °C
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	85 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	75 °C
57776000	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	85 °C
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	75 °C
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	85 °C
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	85 °C
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	80 °C
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	85 °C
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	90 °C
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	90 °C
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	90 °C
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	90 °C









# CorePro LEDbulb



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°

