PHILIPS

Moire 천정등 36W

천정등

6500K

화이트

ClickFix

8720169334618

눈이 편안한 LED 조명

편안한 광원과 눈의 편안함을 제공하는 필립스 EyeComfort LED 천장 조명으로 공간을 밝혀보세요.

고품질 조명
- EyeComfort – 눈이 편안한 조명

수십 년 동안 지속되는 고품질 LED 조명
- 눈부심은 감소하고, 편안함이 개선되었습니다.

주요제품

EyeComfort – 눈이 편안한 조명

품질이 낮은 조명은 눈의 피로를 유발할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내기 때문에 집에 적절한 조명을 사용하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 당사의 제품은 플리커, 스트로브, 눈부심, 연색성 및 조광 효과를 포함한 엄격한 테스트 기준을 충족하여 EyeComfort 요구 사항을 충족합니다. Philips LED 조명기구는 편안한 조명을 제공할 뿐만 아니라 수명이 다할 때까지 그 상태를 유지하여 10년 이상 일관된 조명 품질, 출력 및 색상을 제공합니다.

인터레이스 광학 장치를 갖춘 EyeComfort

인터레이스 광학 기술은 일상 생활에서 전반적인 조명 경험을 향상시킵니다. 빛을 확산시키는 데 도움이 되는 3D 패턴이 각인된 마이크로 렌즈 기술은 빛의 균일한 분포를 생성하여 눈부심을 크게 줄입니다. 이 조명은 부드럽고 균일한 조명으로 눈에 편안함을 더해 줄 뿐만 아니라 빛을 교묘하게 재분배하여 조명이 켜진 영역의 눈부심을 줄여줍니다.

사양

전구 특성
- 의도된 용도: 옥내

디자인 및 마감
- 색상: 화이트
- 재질: 메탈, 플라스틱

내구성
- 평균 수명(2.7시간/일): 15 년
- 스위치 주기 수: 15,000
- 명목 수명: 15,000

환경
- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

조명 특성
- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 6500 K
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 2
- 발광 효율(정격)(Nom): 88 lm/W

기타
- 특수 설계: 침실, 식당, 거실
- 스타일: 컨템포러리
- 유형:: 천장등
- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort
- 기타 특징: ClickFix

기타 특성
- 램프 전류: 180 mA

전력 소비량
- 역률: 0.9

제품 규격 및 무게
- 순중량: 1.1 kg
- 전체 높이: 80 mm

서비스
- 보증:: 2년

기술 사양
- 직경: 490 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 3500
- 조명 색상: 6500
- 주전원: AC 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- IP 코드: IP20 | 손가락 보호
- 보호 등급: 클래스 1 - 접지됨

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8720169334618
- 순중량: 1.1 kg
- 총중량: 1.56 kg
- 높이: 52.2 cm
- 길이: 9.5 cm
- 폭: 52 cm

발행일자: 2025-08-30
버전: 0.99

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com