Un LED simple para el día a día

Ecohome

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características

- Fácil renovación con E27 existente
- Larga duración
- No regulable
- Luz sin UV e IR

Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar

Ecohome

Versions

LEDbulb A65 E27 FR P1

65W E27 A60 FR

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm
EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm
EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR	60 mm	108 mm
EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm
EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	120 mm
EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	120 mm



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	109 mm

Ecohome

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50.000
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A60

Información general

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793971	EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929001955212	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR	10.000 hora(s)
929003793071	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793171	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793271	EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793371	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793471	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793571	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793671	EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)
929003793771	EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR	15.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	3000 K	830	1.300 lm
929003793971	EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR	6500 K	865	1.300 lm
929001955212	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR	6500 K	865	540 lm
929003793071	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR	3000 K	830	520 lm
929003793171	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR	6500 K	865	520 lm
929003793271	EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR	3000 K	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929003793371	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR	6500 K	865	700 lm
929003793471	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR	3000 K	830	900 lm
929003793571	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR	6500 K	865	900 lm
929003793671	EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR	3000 K	830	1.150 lm
929003793771	EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR	6500 K	865	1.150 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	-	15 W	100 W
929003793971	EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR	-	15 W	100 W
929001955212	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR	50 to 60 Hz	7 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003793071	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR	-	6 W	50 W
929003793171	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR	-	6 W	50 W
929003793271	EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR	-	8 W	65 W

Ecohome

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003793371	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR	-	8 W	65 W
929003793471	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR	-	10,5 W	80 W
929003793571	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR	-	10,5 W	80 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003793671	EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR	-	13 W	95 W
929003793771	EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR	-	13 W	95 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	95 °C
929003793971	EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR	95 °C
929001955212	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR	75 °C
929003793071	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR	75 °C
929003793171	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR	75 °C
929003793271	EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR	85 °C
929003793371	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR	85 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003793471	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR	85 °C
929003793571	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR	85 °C
929003793671	EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR	95 °C
929003793771	EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR	95 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo de energía kWh/1000 h
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	-20 a +45 °C	-
929003793971	EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR	-20 a +45 °C	-
929001955212	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR	-	7 kWh
929003793071	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KHV 1PF/20AR	-20 a +45 °C	-
929003793171	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR	-20 a +45 °C	-
929003793271	EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR	-20 a +45 °C	-
929003793371	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KHV 1PF/20AR	-20 a +45 °C	-
929003793471	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR	-20 a +45 °C	-
929003793571	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR	-20 a +45 °C	-
929003793671	EcoHome LEDBulb 13W E27 3000KHV 1PF/20AR	-20 a +45 °C	-
929003793771	EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR	-20 a +45 °C	-



Ecohome


150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°


150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°


150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°


150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°


150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°


150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°


150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°


150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°


180°
150° 150°
120° 120°
90° 90°
300 250 200 150 100 50
γ
(cd/1000lm) 0°

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2023, Octubre 25 - Datos sujetos a cambios