LED-Lampen für spezielle Anwendungen

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Vorteile

- Energiesparend mit LED-Technologie
- Einfache Auswahl und Installation

Merkmale

- Energiesparend mit LED-Technologie
- Lange Nutzlebensdauer
- Einfache Installation

Anwendung

- Wohnbereich
- Hotel
- Einzelhandel

Änderungen vorbehalten

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Versions

LEDbulb CorePro 9.5-68W E27
Stick Frost 830 24D ND

LED T25 E14 WW C1 POS1

Abmessungsskizzen



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Allgemeine Informationen	
Schaltzyklus	50.000
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Sockel
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1.050 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Äquivalente Leistung
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Äquivalente Leistung
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Röhre
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Röhre

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Genehmigung und Anwendung

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2 kWh





© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.