PHILIPS

Lighting

Arkkitehtoninen LED-valonheitin kiinteään tai dynaamiseen valaistukseen

UniFlood C Pro

Omalaatuisen ja rakenteeltaan vankan Philips UniFlood C Pron lieriömäiset ja sulavat linjat yhdistävät etu- ja takarungon kauniisti. Tässä kompaktissa arkkitehtonisessa valonheitinvalaistusmallissa kaikilla elementeillä on oma tarkoituksensa: etuosa vastaa erinomaisesta valaistuksesta, kun taas takaosa sisältää kaikki sähköosat. Näiden kahden välissä olevat siivekkeet huolehtivat jäähdytyksestä ja toimivat myös koristeellisena elementtinä. Ulkokäyttöön tarkoitettu Philips UniFlood C Pro on kustannustehokas arkkitehtoninen LED-valonheitin, joka on tarkoitettu ulkotilojen julkisivu-, maisema- ja valonheitinvalaistukseen. Vankka mekaaninen rakenne ja erittäin tehokas optinen muotoilu tekevät tästä mallista ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Värivalikoima, useat levitinlinssit ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto antavat arkkitehdeille ja suunnittelijoille vapauden vertailla eri konsepteja ja suunnitella ilman rajoitteita.

Hyödyt

- Valon värivaihtoehdot: valkoinen, monokromaattiset värit, RGB, RGBW ja tunable white
- Laaja valikoima keilakulmia kapeasta leveään keilaan
- DMX512/RDM-ohjauskäyttöliittymä saatavilla

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

UniFlood C Pro

Ominaisuudet

- Vankka rakenne, IP66-luokitus ulkokäyttöä varten
- Keilakulmat: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° ja 60°
- Säädettävä kallistuskulma ±90°
- DMX-signaalin läpijohdotus erillisillä kaapeleilla ja IP67-liittimillä

Käyttökohteet

- Sillat, monumentit, julkisivut
- Maisemat
- Puistot ja aukiot

Rajoitukset ja turvallisuus

- Vain ulkokäyttöön

Mittapiirros







Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Kirkas lasi
Kotelon väri	Tummanharmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK06
Suojausluokan koodi	IP66

Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	1 570 lm
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	1 635 lm
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	1 855 lm
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	1 390 lm
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	1 345 lm
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	1 635 lm
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	1 705 lm
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	1 935 lm
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	1 450 lm
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	1 405 lm
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1 090 lm
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1 140 lm
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1 290 lm
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	970 lm
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	940 lm
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1 045 lm
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1 090 lm
911401774023	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1 235 lm
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45	RGBW	-	N.A.	925 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
	DMX 24W HE				
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	900 lm
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	2 465 lm
911401774123	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	2 570 lm
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	2 915 lm
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	2 185 lm
911401774183	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	2 115 lm
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	2 570 lm
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	2 680 lm
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	3 040 lm
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	2 280 lm
911401774283	BVP372 16LED	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	2 210 lm

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
	30K 220V 60 40W HP				
911401774323	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	840 Neutraali valkoinen	4000 K	>80	2 990 lm
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1 580 lm
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1 650 lm
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1 870 lm
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1 400 lm
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1 360 lm
911401774453	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1 515 lm
911401774463	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1 575 lm

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
911401774473	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1 790 lm
911401774483	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1 340 lm
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1 300 lm
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	2 945 lm
911401774523	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	3 070 lm
911401774543	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	3 485 lm
911401774563	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	2 615 lm
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	2 530 lm
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	3 070 lm
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	3 200 lm
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	2 985 lm
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	3 635 lm
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	2 725 lm
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	2 640 lm
911401774743	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	840 Neutraali valkoinen	4000 K	>80	4 055 lm
911401774763	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	840 Neutraali valkoinen	4000 K	>80	3 040 lm
911401774783	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	840 Neutraali valkoinen	4000 K	>80	2 945 lm
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2 140 lm
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2 230 lm
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30	RGBW	-	N.A.	2 530 lm

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
	DMX 50W HP				
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1 895 lm
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1 835 lm
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2 045 lm
911401774913	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2 130 lm
911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2 420 lm
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1 815 lm
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1 755 lm
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	4 945 lm
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	5 155 lm
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	5 850 lm
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	4 385 lm
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	4 250 lm
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	5 160 lm
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	5 375 lm
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	6 100 lm
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	4 575 lm
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	4 430 lm
911401775153	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	840 Neutraali valkoinen	4000 K	>80	5 755 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
911401775193	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	840 Neutraali valkoinen	4000 K	>80	6 810 lm
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 520 lm
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 670 lm
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	4 170 lm
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 125 lm
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 025 lm
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 370 lm
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 515 lm
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 990 lm
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	2 990 lm
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	2 895 lm
911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	6 175 lm
911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	6 440 lm
911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	7 310 lm
911401775463	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	5 480 lm
911401775483	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	5 305 lm
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	6 445 lm
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	6 715 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	7 625 lm
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	5 715 lm
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	5 535 lm
911401775643	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	840 Neutraali valkoinen	4000 K	>80	8 505 lm
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4 175 lm
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4 355 lm
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4 945 lm
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3 705 lm
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3 590 lm
911401775803	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3 995 lm
911401775813	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4 165 lm
911401775823	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4 730 lm
911401775833	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3 545 lm
911401775843	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3 435 lm
911401775853	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	7 540 lm
911401775873	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	7 855 lm
911401775893	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	8 920 lm
911401775913	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	6 690 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
911401775933	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	6 475 lm
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	7 865 lm
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	8 195 lm
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	9 305 lm
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	6 975 lm
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	6 755 lm
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5 165 lm
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5 380 lm
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	6 110 lm
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4 580 lm
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4 435 lm
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4 940 lm
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5 150 lm
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5 845 lm
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4 385 lm
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4 245 lm
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	9 425 lm
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	9 820 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	11 150 lm
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	8 360 lm
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	827 Lämmin valkoinen	2700 K	>80	8 095 lm
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	9 830 lm
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	10 245 lm
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	11 630 lm
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	8 720 lm
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80	8 445 lm
911401776533	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	840 Neutraali valkoinen	4000 K	>80	10 995 lm
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6 635 lm
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6 920 lm
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7 855 lm
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5 890 lm
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5 700 lm
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6 370 lm
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6 640 lm
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7 535 lm
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5 650 lm

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
911401776743	BVP374 60LED RGBWW	RGBW	-	N.A.	5 470 lm

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
	220V 60 DMX 150W HP				

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 W
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	24 W
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	24 W
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 W
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401774023	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	40 W
911401774123	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	40 W
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	40 W
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W
911401774183	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	40 W
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 W
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 W
911401774323	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	40 W
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774453	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774463	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774473	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774483	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W
911401774523	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401774543	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	50 W
911401774563	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	50 W
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W
911401774743	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	50 W
911401774763	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	50 W
911401774783	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	50 W
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774913	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80 W
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80 W
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80 W
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80 W
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80 W
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80 W
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80 W
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80 W
911401775153	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	80 W
911401775193	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	80 W
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	80 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	100 W
911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	100 W
911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	100 W
911401775463	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	100 W
911401775483	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	100 W
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
911401775643	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775803	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775813	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775823	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775833	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775843	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775853	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	120 W
911401775873	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	120 W
911401775893	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	120 W
911401775913	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	120 W
911401775933	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	120 W
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	120 W
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	120 W
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120 W
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	120 W
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	120 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	150 W
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	150 W
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	150 W
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
911401776533	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Ei
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Ei
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Ei
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Ei
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	Ei
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Ei
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Ei
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Ei
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	Ei
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Ei
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Kyllä
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Kyllä
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Kyllä
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Kyllä
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Kyllä
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	Kyllä
911401774023	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	Kyllä
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	Kyllä
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	Kyllä
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	Ei
911401774123	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	Ei
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	Ei
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Ei
911401774183	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	Ei
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Ei
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Ei
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Ei
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Ei
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Ei
911401774323	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	Ei
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	Kyllä
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	Kyllä
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	Kyllä
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	Kyllä
911401774453	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	Kyllä
911401774463	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	Kyllä
911401774473	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	Kyllä
911401774483	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	Kyllä
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	Kyllä
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Ei
911401774523	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	Ei
911401774543	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	Ei
911401774563	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	Ei
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Ei
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Ei
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Ei
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Kyllä
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Ei
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Ei
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	Ei
911401774743	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	Ei
911401774763	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	Ei
911401774783	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	Ei
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Kyllä
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Kyllä
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Kyllä
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Kyllä
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Kyllä
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	Kyllä
911401774913	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	Kyllä
911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	Kyllä
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	Kyllä
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	Kyllä
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	Ei
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	Ei
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	Ei
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	Ei
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	Ei
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	Ei
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	Ei
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	Ei
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Ei
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	Ei
911401775153	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	Ei
911401775193	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	Ei
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	Kyllä
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	Kyllä
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	Kyllä
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	Kyllä
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	Kyllä
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	Kyllä
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	Kyllä
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	Kyllä
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	Kyllä
911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	Ei
911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	Ei
911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	Ei
911401775463	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	Ei
911401775483	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	Ei
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Ei
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Ei
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Ei
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Ei
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Ei
911401775643	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	Ei
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Kyllä
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Kyllä
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Kyllä
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Kyllä
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Kyllä
911401775803	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	Kyllä
911401775813	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	Kyllä
911401775823	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	Kyllä
911401775833	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	Kyllä
911401775843	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	Kyllä
911401775853	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	Ei
911401775873	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	Ei
911401775893	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	Ei
911401775913	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	Ei
911401775933	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	Ei
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	Ei
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	Ei
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	Ei
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	Ei
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	Ei
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	Kyllä
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	Kyllä
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	Kyllä
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	Kyllä
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	Kyllä
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	Kyllä
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	Kyllä
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	Kyllä
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	Kyllä
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	Kyllä
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Ei
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	Ei
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	Ei
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	Ei
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	Ei
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Ei
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Ei
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Ei

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Ei
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Ei
911401776533	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	Kyllä
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Kyllä
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Kyllä
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Kyllä
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Kyllä
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Kyllä
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Kyllä
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Kyllä
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	Kyllä
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Kyllä

© 2025 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.