LED Linienlampen

PhilineaLED Linienlampen

Diese LED-Linienlampe S14s von Philips bietet eine lange Nutzlebensdauer und deutliche Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese Röhre die optimale, langlebige Alternative für Ihre stabförmigen Leuchtstoffröhren (TL).

Vorteile

- S14s-Sockel
- Geringere Wartungskosten
- Frei von Quecksilber
- Gute Farbwiedergabe

Merkmale

- S14s-Sockel
- Geringere Wartungskosten
- Frei von Quecksilber
- Gute Farbwiedergabe

Anwendung

- Flure, Hotels, Nebenräume, Besprechungsräume, Wartezimmer, Toiletten
- Hauptanwendungsbereich sind Downlights, die in sogenannten Verkehrszonen eingesetzt sind

Änderungen vorbehalten

PhilineaLED Linienlampen

Versions

LEDtube 2,2W S14S

LEDtube 3,5W S14S

Abmessungsskizzen



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm

PhilineaLED Linienlampen

Allgemeine Informationen	
Sockel	S14s
Nennlebensdauer (Std.)	30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	140 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbcode	827
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit (Nom)	0,5 s

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	30 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	Sonstiges

Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	250 lm
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	375 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	2,2 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	3,5 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	3 kWh
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	4 kWh



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.