PHILIPS

Lighting

Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho chiếu sáng công cộng

MASTER LEDspot PAR

Với thiết kế mạnh mẽ và ánh sáng trắng ấm, đèn PAR thế hệ mới của Philips lý tưởng cho chiếu sáng chung và chiếu điểm trong ngành khách sạn. Có tùy chọn phiên bản điều chỉnh độ sáng và không điều chỉnh độ sáng. Đặc biệt phù hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, cầu thang, nơi bật đèn thường xuyên.

Lợi ích

- Tiết kiệm tới 80% năng lượng so với đèn halogen
- Dễ thay thế và tương thích với bộ đèn hiện có với đui E27
- Tiết kiệm chi phí bảo trì

Tính năng

- Tuổi thọ 45.000 giờ
- Có tính năng điều chỉnh độ sáng (ngoại trừ PAR38 OD)
- Ánh sáng không chứa tia UV và bức xạ IR, sinh nhiệt thấp và bảo vệ các vật thể nhạy nhiệt
- Không chứa thủy ngân và chất độc hại – Tuân thủ RoHS

Ứng dụng

- Khách sạn, nhà hàng, quán bar, quán cà phê, bảo tàng, cửa hiệu, triển lãm nghệ thuật, sảnh, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh, quầy tiếp tân, triển lãm, tủ trưng bày

MASTER LEDspot PAR

Phiên bản

LEDclassic PAR38 25D POS2

Bản vẽ kích thước





Product	D	C
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	124 mm	130 mm

MASTER LEDspot PAR

Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn



Accent Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Sơ đồ chùm tia



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	$^1/_2I_{max}$	$^1/_2E_0$
1.0	3248		0.50	0.46
1.5	1443		0.75	0.69
2.0	812		1.00	0.92
2.5	520		1.25	1.15
3.0	361		1.50	1.39
3.5	265		1.75	1.62
4.0	203		1.99	1.85
4.5	160		2.24	2.08

Beam diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.