PHILIPS

Pomeron įleidžiamas šviestuvas

Įleidžiamieji šviestuvai

2700 K

Balta

Reguliuojamas šviesos srautas

8718696173794

Vienas šviestuvas. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai

Sukurkite tinkamą nuotaiką, pakeisdami ryškumą. Naudodami „Philips SceneSwitch“ šviesos diodų lubinius šviestuvus, galite parinkti tris ryškumo nustatymus, kurie puikiai tiks kiekvienai akimirkai. Nereikia įrengti apšvietimo reguliatoriaus ar kitų prietaisų – užtenka turimo jungiklio

Tinka jūsų interjerui
- Dekoratyvinė metalinė apdaila

Šviesos efektas
- Ryškus ir koncentruotas apšvietimas

Sauga
- Be kenksmingų UV spindulių

Valdiklis
- Kelių lygių pritemdymas

Ilgaamžiškumas
- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Ypatybės

Dekoratyvinė metalinė apdaila
Šiuolaikinė metalinė apdaila suteikia modernumo.

Ryškus ir koncentruotas apšvietimas
Sufokusuokite šviesą į objektus, valgomojo stalą ar kitas interjero detales, kad atkreiptumėte dėmesį į tam tikrus stilius.

Be kenksmingų UV spindulių
Šis gaminys sukurtas taip, kad visiškai neskleistų žalingų UV spindulių.

Kelių lygių pritemdymas
Sukurkite akimirkai tinkamą nuotaiką pasirinkdami iš skirtingų pritemdymo lygių.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų
„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip

Dizainas ir apdaila
- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgaamžiškumas
- Jungiklio ciklų skaičius: 7 500
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės
- Šviesos spindulio kampas: 30 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 5 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 58 lm/W

Kita
- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Kitos savybės
- Lemputės srovė: 44 mA

Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 0,113 kg
- Įleidimo gylis: 35 mm
- Bendras aukštis: 62 mm
- Bendrasis ilgis: 90 mm
- Bendras plotis: 90 mm
- Įleidžiama lubų išpjova: 7.0 cm x 7.0 cm

Techninė priežiūra
- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 107,4 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 330
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696173794
- Grynas svoris: 0,11 kg
- Grynasis svoris: 0,17 kg
- Aukštis: 8,5 cm
- Ilgis: 9,3 cm
- Plotis: 9,3 cm

Išleidimo data:
2025-09-03
Versija: 0.284

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.