PHILIPS

Moire lubinis šviestuvas 6W

Lubiniai šviestuvai

4000 K

Balta

8718699681050

Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai šviečia taip, kad nevargina jūsų akių

Šviesos efektas

- Šiame lubiniame šviestuve naudojama pintinės optikos technologija, sumaniai paskirstant šviesą taip, kad bendras apšvietimas būtų geresnis. Šis šviestuvas turi piramidinės mikrostruktūros lęšį, kuris šviesą išsklaido ir tolygiai paskirsto, todėl ji yra malonesnė akims.

Paprasta išbandyti

- Paprastas sumontavimas

Šviesos efektas

- Vienodas šviesos paskirstymas

Aukščiausia kokybė

- Paprastas valymas

Ypatybės

Pintinė optika
Šiame lubiniame šviestuve naudojama pintinės optikos technologija, sumaniai paskirstant šviesą taip, kad bendras apšvietimas būtų geresnis. Šis šviestuvas turi piramidinės mikrostruktūros lęšį, kuris šviesą išsklaido ir tolygiai paskirsto, todėl ji yra malonesnė akims.

Paprastas sumontavimas
Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvas paruoštas užsidegti.

Vienodas šviesos paskirstymas
Tolygiai paskirstykite šviesą po kambarius.

Paprastas valymas
Lygios ir lengvai valomos medžiagos, todėl jūsų namai visada atrodys patraukliai – nuo grindų iki lubų.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Apskritas

Dizainas ir apdaila
- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgaamžiškumas
- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 106 lm/W

Kita
- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės
- Lemputės srovė: 40 mA

Energijos sąnaudos
- Galingumo koeficientas: 0.5

Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 0,2 kg
- Bendras aukštis: 50 mm
- Bendrasis ilgis: 220 mm
- Bendras plotis: 220 mm

Techninė priežiūra
- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 220 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 640
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699681050
- Grynas svoris: 0,18 kg
- Grynasis svoris: 0,35 kg
- Aukštis: 25,1 cm
- Ilgis: 6,2 cm
- Plotis: 25,1 cm

Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.445

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.