PHILIPS

Lemputė 60 W A60 E27 x4

LED

4000 K

806 lm

15 000 val.

8718699718077

Ryškus šviesos diodų apšvietimas

„Philips“ šviesos diodų elektros lemputės skleidžia aukštos kokybės šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją vos pradėjus jas naudoti.

Aukštos kokybės apšvietimas
- Sužinokite apie apšvietimą

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą
- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

Ypatybės

Sužinokite apie apšvietimą

Spalvinė temperatūra: šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą, jaukesnę šviesą, o tos lemputės, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta, energijos suteikiančia šviesa. CRI: spalvos indeksas (CRI) naudojamas apibūdinti šviesos šaltinio poveikį sukuriamai spalvai. Natūralios saulės šviesos CRI yra 100. „Philips“ šviesos diodų lempučių CRI visada didesnis nei 80, todėl matomos tikros ir natūralios spalvos.

Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes

Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė. Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne

Lemputės matmenys
- Aukštis: 10,5 cm
- Plotis: 6 cm

Ilgaamžiškumas
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės
- Šviesos spindulio kampas: 180 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

Kita
- EyeComfort: Ne

Kitos savybės
- Efektyvumas: 89 lm/W

Pakuotės informacija
- EAN: 8718699718077
- EOC: 871869971807700
- Gaminio pavadinimas: LED 60W A60 E27 CW FR ND 4PF/6 DISC

Energijos sąnaudos
- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 9 W
- Galios vatais atitikmuo: 60 W

Gaminio matmenys ir svoris
- Ilgis: 10,5 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699718077
- Grynas svoris: 0,14 kg
- Grynasis svoris: 0,19 kg
- Aukštis: 17,6 cm
- Ilgis: 6,2 cm
- Plotis: 12,2 cm

Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.594

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.