PHILIPS

# Dive įleidžiamas šviestuvas

Įleidžiamieji šviestuvai

2700 K

Nikelis

Pritemdomas; Atsparus vandeniui

8718699756079

# Sukurkite puikią aplinką, panaudodami aukštos kokybės pritemdomą šviesą.

Sukurkite puikią nuotaiką, panaudodami „Philips“ šviesos diodų pritemdomas įleidžiamąsias taškines lemputes, galite lengvai pritemdyti šviesą nuo kasdienės ryškios šviesos iki malonių tonų.

### Tinka jūsų interjerui
- Dekoratyvinė metalinė apdaila

### Šviesos efektas
- Ryškus ir koncentruotas apšvietimas

### Sauga
- Atsparumas drėgmei

### Aukščiausia kokybė
- EyeComfort - akims maloni šviesa

### Valdiklis
- Reguliuojamas šviesos srautas

### Ilgaamžiškumas
- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

# Ypatybės

### Dekoratyvinė metalinė apdaila
Šiuolaikinė metalinė apdaila suteikia modernumo.

### Ryškus ir koncentruotas apšvietimas
Sufokusuokite šviesą į objektus, valgomojo stalą ar kitas interjero detales, kad atkreiptumėte dėmesį į tam tikrus stilius.

### Atsparumas drėgmei
Atsparus drėgmei reiškia, kad šį gaminį galite drąsiai naudoti voniose, virtuvėse, balkonuose ir kitose vietose, kur gali būti drėgmės.

### Patogumas akims
Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

### Reguliuojamas šviesos srautas
Galite keisti nuotaiką mažindami šviesos diodų ryškumą ir ryškią baltą šviesą pakeisdami jaukia prietema, kaip naudodami įprastas lemputes.

### Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų
„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

# Specifikacijos

### Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose

### Dizainas ir apdaila
- Spalva: Nikelis
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

### Ilgaamžiškumas
- Jungiklio ciklų skaičius: 10 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

### Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

### Papildoma funkcija / priedas
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

### Šviesos savybės
- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 58 lm/W

### Kita
- Sukurta specialiai: Voniai, Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Atsparūs vandeniui

### Kitos savybės
- Lemputės srovė: 31 mA

### Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 0,114 kg
- Įleidimo gylis: 15 mm
- Bendras aukštis: 55 mm
- Bendrasis ilgis: 85 mm
- Bendras plotis: 85 mm
- Įleidžiama lubų išpjova: 7.0 cm x 7.0 cm

### Techninė priežiūra
- Garantija: 2 metai

### Techniniai duomenys
- Skersmuo: 85 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 350
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5.5
- IP kodas: IP65 | Atsparus dulkėms ir srovei, IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

### Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8718699756079
- Grynas svoris: 0,34 kg
- Grynasis svoris: 0,4 kg
- Aukštis: 9 cm
- Ilgis: 10,5 cm
- Plotis: 18,7 cm

Išleidimo data:
2025-09-03
Versija: 0.310

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.