



CityCharm Cordoba – Komfort och prestanda

CityCharm Cordoba

CityCharm är en serie armaturer för stadsutrymmen där det är viktigt med behaglig belysning, stämning och design. Välj mellan två ikoniska och tidlösa utföranden (Cordoba och Cone) samt diverse tillbehör, och skapa en personlig belysningslösning som är lika uttrycksfull dag som natt. CityCharm ger god visuell komfort och utmärkt prestanda, och finns tillgänglig med två olika innovativa koncept från Philips Lighting: GentleBeam för maximal visuell komfort, eller ClearGuide som ger optimal vertikal belysning och visuell vägledning. Ett brett utbud särskilda beslag och stolpar låter dig skapa en elegant och stilren miljö i bostadsområden och stadskärnor. Mer information om GentleBeam och ClearGuide finns i produktguiden.

Fördelar

- Elegant produktserie som ger behaglig belysning med GentleBeam eller ClearGuide-teknologi.
- Utmärkt belysningsprestanda och hög kvalitet på produkt och ytbehandling
- Lämplig för såväl renoveringsprojekt som nyinstallation, tack vare särskilda beslag och stolpar
- Försedd med Service tag, ett QR-baserat identifikationssystem som unikt identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation och reservdelar

Funktioner

- Välj bland olika armaturformer, färg effekter och särskilda stolpar och fästen
- Försedd med diffusor för hög visuell komfort och målade delar som bidrar till att skapa stämning
- Brett utbud av ljusflöden och optik för maximal effektivitet
- Optimal total ägandekostnad (TCO)
- Kompatibel med alla belysningsystem från Philips (standard och avancerade), samt CityTouch-förberedd
- Enkelt underhåll av driftdonet på plats

Användning

- Bostadsområden
- Gång- och cykelbanor
- Parker och avenyer

Måttskiss

Produktinformation



CityCharm_Cordoba-
BDS490_DGR-DP01.tif



CityCharm_Cordoba_Cone-
BDS490_BDS491_DGR-DP02.tif

Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Driftdon	EB
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Produktfamiljskod	BDS490
Ljusteknik	
Armaturens ljusstrålefördelning	360°
Ljuskällans färg	730 varmvit
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkupa /kåpa
Färgåtergivningsindex	≥70
Antal ljuskällor	15
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,03
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP66
Surge Protection (Common/ Differential)	Armaturöverspän ningsskyddsnivå till 6 kV differentialläge och 8 kV vanligt läge
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,05 %
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
910505017425	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	CG25
910505017427	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQ-Q-PX1	CG20
910505017428	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQ-Q-PX1	CG25
910505017429	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQ-Q-PX1	CG30

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
910505017425	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	2 117 lm	Asymmetrisk vänster
910505017427	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQ-Q-PX1	1 696 lm	Symmetrisk (S)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
910505017428	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQ-Q-PX1	2 117 lm	Symmetrisk (S)
910505017429	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQ-Q-PX1	2 543 lm	Symmetrisk (S)

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505017425	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	22 W
910505017427	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	18 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505017428	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	22 W
910505017429	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	22,5 W

