



CityCharm Cone l'Ambiance alliée à des Performances Optimales

CityCharm Cone

CityCharm Cone est conçu pour une utilisation dans les zones urbaines où le confort d'éclairage, l'ambiance et le design sont des éléments clefs. Son apparence discrète fait de ce luminaire un mobilier intemporel, idéal pour les zones résidentielles, les parcs, les chemins et les pistes cyclables, où le confort visuel et l'efficacité maximale sont déterminants. CityCharm offre un choix de trois designs (Cordoba, Conique et fluid) et propose un grand nombre d'accessoires. Vous pouvez ainsi créer une solution d'éclairage avec une identité visuelle spécifique, de jour comme de nuit. Les luminaires CityCharm sont également disponibles en ensembles complets, avec un large choix de mâts et crosses dédiés.

Avantages

- · Gamme élégante caractérisée par son éclairage confortable
- · À l'épreuve du temps grâce aux excellentes performances d'éclairage, ainsi qu'à la qualité élevée du produit et de sa finition
- Adapté aussi bien pour les projets de rénovation que pour les nouvelles installations grâce aux crosses et aux mâts dédiés ce qui renforcent l'esthétique de vos espaces

CityCharm Cone

Fonctions

- · Choix de forme de vasque, d'effets de couleur, de mâts et crosses dédiés
- Accessoires de diffusion pour créer un confort visuel et pièces colorées pour créer des effets d'ambiance
- Un large choix de flux lumineux et d'optiques pour garantir une efficacité optimale quel que soit les niveaux d'éclairage souhaités
- · Coût global de fonctionnement optimisé
- Compatible avec tous les systèmes de gestion d'éclairage Philips, y compris Interact City
- · Maintenance facile du driver sur site

Application

- · Zones résidentielles
- · Chemins et pistes cyclables
- · Parcs et jardins

Versions



OPPR BDS490i 0009

Schéma dimensionnel

CityCharm Cone

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	-
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Code famille de produits	BDS491
Données techniques de l'éclairage	
Diffusion du faisceau de lumière du	360°
luminaire	
Température de couleur	830 blanc chaud
Température de couleur corrélée	3000 K
(nom.)	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en
	polycarbonate
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Fixation latérale pour un angle	0°
d'inclinaison standard	
Angle d'inclinaison standard pour	O°
montage en top de mât	ŭ
montage en top de mae	
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
variation de l'intensité turimeuse	NOT
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Couleur du Corps	GIIS
Appropriate of application	
Approbation et application	11/10
Protection contre les chocs	IK10
mécaniques	IDCC
Indice de protection	IP66
Protection contre les surtensions	Protection contre
(communes/différentielles)	les surtensions en
	mode différentiel
	jusque 6 kV et en
	mode commun
	jusque 8 kV
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
20195800	BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	LED70
20201600	BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60	LED30

Données techniques de l'éclairage

				Rendement du
		Flux	Type d'optique	flux lumineux
Order Code	Full Product Name	lumineux	d'extérieur	vers le haut
20195800	BDS491 LED70-/830 I	5 670 lm	Symétrique	0,0136
	S GRB GR 60			

		Rendement du			
			Flux	Type d'optique	flux lumineux
	Order Code	Full Product Name	lumineux	d'extérieur	vers le haut
	20201600	BDS491 LED30-/830 II	2 400 lm	Distribution	0,03
		DM GRB GR 60		moyenne	

Fonctionnement et électricité

CityCharm Cone

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
20195800	BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	53 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
20201600	BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60	23,5 W



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.