PHILIPS

Doris lubinis šviestuvas 17W

Lubiniai šviestuvai

4000 K

Nikelis

Atsparus vandeniui

8718699758943

Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai šviečia taip, kad nevargina jūsų akių.

Paprasta išbandyti
- Paprastas sumontavimas

Sauga
- Atsparumas drėgmei

Aukščiausia kokybė
- EyeComfort - akims maloni šviesa
- Paprastas valymas

Ilgaamžiškumas
- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Ypatybės

Paprastas sumontavimas
Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvas paruoštas užsidegti.

Atsparumas drėgmei
Atsparus drėgmei reiškia, kad šį gaminį galite drąsiai naudoti voniose, virtuvėse, balkonuose ir kitose vietose, kur gali būti drėgmės.

Patogumas akims
Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Paprastas valymas
Lygios ir lengvai valomos medžiagos, todėl jūsų namai visada atrodys patraukliai – nuo grindų iki lubų.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų
„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila
- Spalva: Nikelis
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgaamžiškumas
- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 100 lm/W

Kita
- Sukurta specialiai: Voniai, Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Kitos savybės
- Lemputės srovė: 142 mA

Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 0,57 kg
- Bendras aukštis: 90 mm
- Bendrasis ilgis: 313 mm
- Bendras plotis: 313 mm

Techninė priežiūra
- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 313 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1700
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purslams
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699758943
- Grynas svoris: 0,55 kg
- Grynasis svoris: 0,82 kg
- Aukštis: 10 cm
- Ilgis: 35 cm
- Plotis: 35 cm

Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.328

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.