PHILIPS

Lighting



StyliD PerfectBeam – Απεριόριστες δυνατότητες για τη διαμόρφωση του φωτισμού

StyliD PerfectBeam

Το StyliD PerfectBeam έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές μουσείων. Επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ της ανάδειξης και της προστασίας των έργων τέχνης, αλλά και μεταξύ των εκθεμάτων που αλλάζουν συνεχώς και της ανάγκης για περιορισμένη συντήρηση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Οι συχνά αντικρουόμενες απαιτήσεις για καλή ορατότητα και συντήρηση των έργων τέχνης καλύπτονται πλέον με φωτισμό LED, που δεν εκπέμπει επιβλαβή υπεριώδη ή υπέρυθρη ακτινοβολία. Το StyliD PerfectBeam αναδεικνύει τα πραγματικά χρώματα των έργων τέχνης, έλκοντας διακριτικά το μάτι του επισκέπτη, διευκολύνοντάς τον να βλέπει, να ερμηνεύει και να θαυμάζει τα αριστουργήματα έως την παραμικρή τους λεπτομέρεια. Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το φως για να προκαλέσετε συναισθήματα και να δημιουργήσετε μια αξέχαστη μουσειακή εμπειρία. Η αρθρωτή σχεδίαση, η μεταβλητή δέσμη, τα εξαρτήματα διαμόρφωσης της δέσμης και η ενσωματωμένη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης διασφαλίζουν τη μέγιστη ευελιξία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φωτισμού των εναλλασσόμενων εκθέσεων, τώρα αλλά και στο μέλλον.

Οφέλη

- Φωτισμός ανώτερης ποιότητας – κάνει ορατή την πρόθεση του καλλιτέχνη
- Εξαιρετική συντήρηση των έργων τέχνης – προστασία των πολύτιμων εκθεμάτων
- Μέγιστη ευελιξία δέσμης – προσαρμογή στις εναλλασσόμενες ανάγκες ανάδειξης των εκθεμάτων

StyliD PerfectBeam

Χαρακτηριστικά

- Μεταβλητή δέσμη στόχευσης (7 έως 43°) και επιλογές συστήματος προβολής πλαισίωσης
- Αρθρωτή σχεδίαση με εξαρτήματα διαμόρφωσης της δέσμης που προσαρμόζονται εύκολα
- Κατοχυρωμένη τεχνολογία για μεγαλύτερη ομοιομορφία δέσμης στη μεταβλητή δέσμη στόχευσης
- Σχεδίαση προϊόντων εμπνευσμένη από τα οπτικά συστήματα ακριβείας, όπως είναι οι φακοί κάμερας
- Δεν εκπέμπει υπεριώδη ή υπέρυθρη ακτινοβολία που είναι επιβλαβείς για τα πολύτιμα εκθέματα
- Υψηλή απόδοση χρωμάτων: CRI 90+
- Ελάχιστη αντανάκλαση

Εφαρμογή

- Μουσεία (πίνακες, γλυπτά, άλλα έργα τέχνης)
- Υψηλή μόδα/πολυτελή καταστήματα

Χαρακτηριστικά

Τύπος	ST741T (έκδοση με ρυθμιζόμενη δέσμη στόχευσης)
	ST742T (έκδοση με πλαισίωση συστήματος προβολής)
Πηγή φωτός	μονάδα LED
Ισχύς	21 W
Γωνία δέσμης	ST741T: 7 έως 43º
	ST742T: 30º
Φωτεινή ροή	ST741T: 450 έως 660 lm (για 3000 K)
	ST742T: 240 lm (για 3000 K)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος	2700 K
	3000 K
	Άλλες θερμοκρασίες χρώματος διατίθενται κατόπιν αιτήματος
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	> 90
Αντιστοίχιση χρωμάτων τυπικής απόκλισης	3 (με ανοχή +/- 0,005 σε μέτρηση χρωματικού σημείου)
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	70.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	50.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	25.000 ώρες
Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος	+25 ºC
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	0 έως +35 °C

Ποσοστό αστοχίας διάταξης οδήγησης	1% για 5000 ώρες
Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένη
Τάση δικτύου	220 ή 240 V / 50-60 Hz
Ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένη ρύθμιση έντασης φωτισμού 1-10 V (10-100%)
Είσοδος συστήματος ελέγχου	1-10 V
	Άλλες επιλογές ρύθμισης έντασης φωτισμού διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας (DALI)
Υλικό	Περίβλημα: αλουμίνιο
	Απαγωγέας θερμότητας: χυτό αλουμίνιο
	Κουτί διάταξης οδήγησης: πλαστικό
	Εσωτερικοί φακοί: γυαλί
	Μετωπική φακοί: PMMA
Χρώμα	Μαύρο (BK)
	Λευκό-Μαύρο (WH)
	Τα υπόλοιπα χρώματα είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας
Σύνδεση	Φις ράγας 3 κυκλωμάτων
Εγκατάσταση	Σε ράγα 3 κυκλωμάτων
Εξαρτήματα	Για μεταβλητή δέσμη στόχευσης (ST741T), το διαφανές φίλτρο περιλαμβάνεται στο πακέτο του προϊόντος, εκτός από το μαλακό φίλτρο που είναι ήδη τοποθετημένο στο προϊόν
	Μπορεί να γίνει ξεχωριστή παραγγελία για γραμμικό εμπρός φακό (ST741Z), προκειμένου να επιτευχθεί κάποιο ειδικό εφέ φωτός

StyliD PerfectBeam

Versions



© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.