PHILIPS

Taškinis šviestuvas, 60 W R7S

LED

3000 K

810 lm

15 000 val.

8719514303812

A ↑ G E

Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

„Philips“ šviesos diodų lemputės skleidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją. Ši išgrynintos formos ir dailaus dizaino lemputė pakeis tradicines matines lemputes.

Aukštos kokybės apšvietimas
- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą
- Sutaupo iki 80 % energijos

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą
- Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Ypatybės

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Šios lemputės spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Ši 2700K lemputė puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Sutaupo iki 80 % energijos

Sutaupykite energijos, naudodami šviesos diodus, neaukodami apšvietimo kokybės. Iš karto sutaupykite 80 % energijos, pakeisdami esamas kaitrines arba halogenines lemputes.

Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Kasdien naudojama „Philips“ šviesos diodų lemputė patenkins pagrindinius apšvietimo poreikius. Ši už prieinamą kainą įsigyjama „Philips” LED lemputė skleidžia jaukią šviesą ir puikiai veikia.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: R7s
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Plastic

Ilgaamžiškumas
- Jungiklio ciklų skaičius: 8 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 810 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 830 | CCT of 3000K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 112 lm/W

Kita
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija
- EAN: 8719514303812
- EOC: 871951430381200
- Gaminio pavadinimas: LED 60W R7S 118mm WH ND SRT4

Energijos sąnaudos
- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 7,2 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 118 mm
- Bendrasis ilgis: 118 mm
- Bendras plotis: 15 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 624213

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514303812
- Grynas svoris: 0,02 kg
- Grynasis svoris: 0,03 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 3 cm
- Plotis: 6,3 cm

Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.394

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.