

ClassicStreet - Invocă trecutul dar este modelat pentru viitor

Suporturi ClassicStreet

Invocând frumusețea iconică a lanternelor stradale din secolul XX, ClassicStreet combină construcția elegantă cu detaliile subtile ale corpurilor de iluminat de modă veche, îndeplinind în același timp cerințele de iluminat urban actuale. Chiar dacă invocă trecutul, corpul de iluminat ClassicStreet este modelat pentru viitor. Modelul său ușor curbat, împreună cu suporturile și stâlpii dedicați, îi conferă un aspect contemporan care înfrumusețează orașele și creează ambianțe deosebite și călduroase pe timpul nopții și al zilei. Compatibil nu numai cu sistemele arhitecturale tradiționale și istorice, ci și cu mediile urbane mai moderne. Construit în jurul motorului său LED, ClassicStreet oferă niveluri deosebite de lumină și performanță energetică.

Beneficii

- Construcție contemporană deosebită, inspirată de seturile de iluminare stradală complete clasice
- Este compatibil atât cu sistemele arhitecturale tradiționale și istorice, cât și cu mediile moderne
- Interfețe dedicate cu corp de iluminat ClassicStreet pentru o integrare și o instalare optime în construcție

Caracteristici

- Disponibil în variante cu prindere în cap de stâlp și suspendate
- Suporturi și stâlpi ClassicStreet dedicați
- Compatibil cu toate sistemele de iluminat public standard și avansate de la Philips
- Sisteme optice optimizate pentru a oferi niveluri de iluminare eficiente și confortabile

Suporturi ClassicStreet

Cerere


- Centrul oraşului
- Drumuri și străzi
- Zone rezidențiale
- Parcuri și piețe

Specificații

Tipul	JGB794 (suport ClassicStreet suspendat)
	JGB795 (suport ClassicStreet cap de stâlp)
Materialul	Oțel
Culoarea	Gri închis (DGR), negru (BK)
	Alte culori RAL și AKZO Futura sunt disponibile la cerere

Montaj	Versiunile Tenon pentru montare pe stâlpi Ø 60 mm cu insertii
	Versiunile de capac pentru montare pe stâlpi Ø 76 mm
	Înălțimea de montaj recomandată: 4 – 6 m

Versions



Detalii produs



ClassicStreet_brackets-JGB794-
DP06

Tenon and cap versions



Suporturi ClassicStreet

Detalii produs

Suspended and post top versions



ClassicStreet_brackets-JGB795-DP05



General Information

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
21645100	JGB794 MBP-S 750 60 BK	JGB794
21646800	JGB794 MBP-T 750 60 BK	JGB794
21647500	JGB794 MBW 750 BK	JGB794

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
21648200	JGB795 MBP-S 750 60 BK	JGB795
21649900	JGB795 MBP-T 750 60 BK	JGB795
21650500	JGB795 MBW 750 BK	JGB795

