



# SlimBlend Rectangular - Alto rendimiento, control avanzado

## SlimBlend Rectangular, suspendida

Los propietarios y arrendatarios de edificios quieren una iluminación para oficinas que cumpla la normativa. También desean calidad de luz y menores costes energéticos y de mantenimiento. Por ese motivo, cada vez hay más gente que aplica soluciones de "superficie de luz", que ofrece la comodidad de la iluminación difusa sin deslumbramiento junto con flexibilidad y estética ordenada. SlimBlend proporciona todo esto, entre otras cosas. Utiliza la luz "atrapada" bajo el ocultamiento para crear un resplandor sutil, con una transición suave hacia el borde que reduce la percepción de luminosidad y fusiona la luz con el techo para crear un entorno de trabajo aún más cómodo. SlimBlend también puede formar parte de un sistema de iluminación conectado e integrado en la infraestructura de TI que permita recopilar datos sobre su utilización para contribuir a reducir aún más los costes energéticos. Además, dado que las luminarias SlimBlend son realmente delgadas, facilitan a los equipos técnicos su instalación en el plenum. Ofrecen una variedad muy amplia de opciones para garantizar que puedan utilizarse en todo tipo de edificios. Estas luminarias con diseño de gama alta se suministran en forma cuadrada, rectangular y redonda y pueden empotrarse, montarse en superficie, suspenderse o montarse en la pared. También ofrecen un buen equilibrio entre el coste inicial y el retorno de la inversión, para que cualquiera pueda disfrutar de luz de alta calidad combinada con un diseño distintivo.

### Beneficios

- Combinación exclusiva de diseño con estilo y rendimiento
- Ayuda a ordenar las arquitecturas de techo
- Sensor integrado listo para sistemas de iluminación conectados
- Tiempo y coste de instalación reducidos

# SlimBlend Rectangular, suspendida

## Características

- La mejor eficacia de su clase, compatible con el diseño ecológico de edificios
- Buen equilibrio entre coste inicial y retorno de la inversión, amortización en menos de 3 años
- Sensor integrado para sistemas de iluminación (conectados) que permite un ahorro energético adicional, recopilación de datos
- La luz flota hacia los bordes de la luminaria para garantizarlo y se funde con la arquitectura del techo
- Iluminación compatible con oficinas, cómoda y sin deslumbramiento, con microóptica

## Aplicaciones

- Oficinas
- Cuidado de la salud
- Educación

## Especificaciones

<b>Tipo</b>	SP400P (tamaño de módulo versiones 600x600 mm) SM402B (tamaño de módulo versiones 625x625 mm)
<b>Fuente de luz</b>	Módulo LED no sustituible
<b>Potencia (+/-10%)</b>	25-40 W (según el tipo)
<b>Ángulo del haz</b>	92°
<b>Flujo luminoso</b>	2800 lúmenes 3600 lúmenes 4200 lúmenes 5000 lúmenes (directo/indirecto) 5700 lúmenes (directo/indirecto)
<b>Temperatura de color correlacionada</b>	3000K y 4000K
<b>Índice de reproducción cromática</b>	>80
<b>Vida útil media L70B50</b>	70,000
<b>Vida útil media L80B50</b>	50,000
<b>Vida útil media L90B50</b>	25,000
<b>Temperatura ambiente media</b>	+25°C
<b>Intervalo de temperaturas de funcionamiento</b>	+10 °C a +40 °C
<b>Driver</b>	Integrado

<b>Suministro de datos/alimentación</b>	PSU PSD PSD-CLO PSD-T PoE
<b>Tensión de red</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Regulación</b>	Dali, PoE
<b>Material</b>	Carcasa: acero galvanizado y plástico Óptica: óptica de microprismas (Micro Lens Optics, MLO)
<b>Color</b>	Blanco
<b>Cubierta óptica</b>	Óptica de microprismas (MLO)
<b>Conexión</b>	PIP o W
<b>Mantenimiento</b>	Módulo óptico estanco durante toda la vida útil del producto; no requiere limpieza interna
<b>Instalación</b>	Individual; montaje suspendido con juego de suspensión triangular con doble cable de acero que incluye un cable de alimentación blanco (SMT) o montaje suspendido con un juego de suspensión triangular con doble cable de acero que incluye un cable de alimentación blanco para perfil en T (SMTT)
<b>Posibilidad de intercableado</b>	No

# SlimBlend Rectangular, suspendida

## Versions



SlimBlend suspended mod. 625



SlimBlend suspended mod. 625

## Detalles del producto



SlimBlend Rectangular\_Suspended-SP400P-1DPP.tif



SlimBlend Rectangular\_Suspended-SP400P-COM\_DPP.tif



SlimBlend Rectangular\_Suspended-SP400P-2DPP.tif



SlimBlend\_RR-RC400B-3DPP.tif



SlimBlend Rectangular\_Suspended-SP400P-2DPP.tif



SlimBlend Rectangular\_Suspended-SP400P-Com\_DPP.tif

## SlimBlend Rectangular, suspendida

### Detalles del producto



SlimBlend Rectangular\_Suspended-  
SP400P-1DPP.tif



SlimBlend\_RR-RC400B-3DPP.tif



SlimBlend Rectangular\_Suspended-  
SP400P-3DPP.tif



SlimBlend\_RR-RC400B-1DPP.tif



SlimBlend Rectangular\_Suspended-  
SP400P-3DPP.tif



SlimBlend\_RR-RC400B-1DPP.tif

