PHILIPS

Itin plonas lubinis šviestuvas, 15W

Lubiniai šviestuvai

2700 K

juoda

Pritemdomas; Atsparus vandeniui

8719514327207

Vienas šviestuvas. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai

Sukurkite tinkamą nuotaiką, pakeisdami ryškumą. Naudodami „Philips SceneSwitch“ šviesos diodų lubinius šviestuvus, galite parinkti tris ryškumo nustatymus, kurie puikiai tiks kiekvienai akimirkai. Nereikia įrengti apšvietimo reguliatoriaus ar kitų prietaisų – užtenka turimo jungiklio.

Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

Tinka jūsų interjerui

- Itin plonas dizainas

Paprasta išbandyti

- Galimybė šviestuvą tvirtinti ant sienos ar lubų, padės jį tobulai pritaikyti prie jūsų turimo interjero.
- Paprastas sumontavimas

Šviesos efektas

- Vienodas šviesos paskirstymas

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort - akims maloni šviesa

Ypatybės

Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant
Svetainė yra kiekvienų namų širdis. Tai vieta, kur šeimos nariai atsipalaiduoja ir bendrauja su svečiais. Svetainės ir miegamojo kambario apšvietimas turi būti lengvai reguliuojamas, kad jį būtų galima pritaikyti skirtingiems poreikiams per visą dieną. Atidžiai priderinti šviesos šaltiniai ir žaismingi sluoksniai sukuria erdvės pojūtį ir suteikia kambariui šilumos bei jaukumo.

Itin plonas dizainas
Plonas dizainas puikiai tinka kambariams su žemomis lubomis, kadangi jį galima įrengti lygiai su paviršiumi.

Pritaikomas tvirtinimas prie sienos ar lubų
Paprastas sumontavimas
Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvas paruoštas užsidegti.

Vienodas šviesos paskirstymas
Tolygiai paskirstykite šviesą po kambarius.

Patogumas akims
Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus.
„Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį.
Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip

Dizainas ir apdaila
- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgaamžiškumas
- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 86 lm/W

Kita
- Sukurta specialiai: Voniai, Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Atsparūs vandeniui

Kitos savybės
- Lemputės srovė: 77 mA

Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 0,43 kg
- Bendras aukštis: 23 mm
- Bendrasis ilgis: 250 mm
- Bendras plotis: 250 mm

Techninė priežiūra
- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys
- Skersmuo: 250 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1300
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purslams
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8719514327207
- Grynas svoris: 0,41 kg
- Grynasis svoris: 0,48 kg
- Aukštis: 25 cm
- Ilgis: 2,8 cm
- Plotis: 24,5 cm

Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.377

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com