PHILIPS

Žvakės formos lemputė
4,9 W (ekv. 40 W) C37 E14

Išmanusis šviesos diodas

- Visų spalvų
- Plastikas
- Tiesiog prijunkite ir naudokitės
- Valdykite WiZ programėle arba balsu

8719514372405

Spalvotas apšvietimas, atitinkantis jūsų nuotaiką

Sukurkite išmanųjį apšvietimą žvakidžių formos šviestuvuose naudodami „Philips Smart LED“ visų spalvų žvakių formos lemputę su E14 pagrindu. Ši lemputė prijungta prie „WiZ“. Norėdami valdyti „WiZ“ programėle arba balsu, naudokite su turimu „Wi-Fi“.

Paprasta nustatyti
- Lengva įjungti ir paleisti. Veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“.

Išmanusis valdymas
- Valdykite bet kur naudodami išmanųjį telefoną.
- Valdymas balsu naudojant „Google Assistant“, „Alexa“ arba „Siri“ nuorodas.

Išmaniosios savybės
- Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus
- Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos

8719514372405

Apšvietimo režimai

- Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai
- Milijonai spalvų ir dinamiški apšvietimo režimai
- „Customize Scenes“ su iš anksto nustatytais dinaminės šviesos režimais.

Ypatybės

Tiesiog prijunkite ir naudokitės
„WiZ“ veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“ maršrutizatoriumi, jokių papildomų sąsajų nereikia. Tiesiog prijunkite naująją šviesą, atsisiųskite „WiZ“ programėlę ir naudokitės!

Valdykite būdami bet kur
Su išmaniuoju telefonu savo „WiZ“ lempas valdykite būdami bet kur. Jums nebereikės nerimauti, ar tikrai išeidami užgesinote šviesą. „WiZ“ programėlė veikia su „iOs“ ir su „Android“.

Valdymas balsu
Valdykite apšvietimą ne rankomis, o balsu bei „Google Assistant“, „Amazon Alexa“ arba „Siri“ nuorodomis. Pasinaudokite paprastomis balso komandomis, norėdami įjungti arba išjungti apšvietimą, paryškinti arba prislopinti, pakeisti spalvą ir nustatyti tinkintus apšvietimo režimus.

Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus
Automatizuokite apšvietimą pagal savo dienos ar savaitės įpročius. Nustatykite šviesas įsijungti prieš jums grįžtant namo ir pasirūpinkite, kad jos būtų išjungtos, kai šviesti nereikia.

Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos
Su iš anksto nustatomomis „WiZ“ programėlėje gerovės funkcijomis mėgaukitės apšvietimo sekomis, geriausiai atitinkančiomis jūsų vidinį laikrodį. „WiZ“ pasirūpins ryškia dienos šviesa, kai jums reikės susikaupti ir jaustis energingiems, ir pamažu persijungs į šiltą baltą spalvą, kuri leistų atsipalaiduoti ir geriau išsimiegoti.

Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai
Rinkitės iš plataus energiją teikiančios šaltos baltos ir raminamos šiltos baltos šviesos atspalvių arba tiesiog naudokite iš anksto nustatomus režimus, pvz., „Focus“ ar „Relax“, kurie padės sukurti geriausią aplinką jūsų darbams ir poilsiui.

Milijonai spalvų ir dinamiški apšvietimo režimai
Rinkitės iš milijono šviesų atspalvių ir sukurkite ypatingą atmosferą namuose. Mėgaukitės subtiliais skirtumais su įvairiais namų šviesos efektais

Pritaikomos scenos
Derinkite įvairias spalvas ir baltą šviesą, sukurdami geriausią foninį apšvietimą kiekvienai akimirkai. Išsaugokite nustatymus ir bet kada juos įjunkite pakartotinai per programėlę, su „WiZmote“ arba balso komandomis.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: C37
- Kištukinis lizdas: E14
- Stiklo tipas: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: Matinis

Lemputės matmenys
- Svoris: 0,045 kg

Ilgaamžiškumas
- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Šviesos savybės
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): ≥90
- Spalvos temperatūra: 2200-6500 K
- Šviesos spalvos kategorija: Visų spalvų
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 95 lm/W

Kita
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės
- Lemputės srovė: 40 mA

Pakuotės informacija
- EAN: 8719514372405
- EOC: 871951437240500
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 1PF/6

Energijos sąnaudos
- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 4,9 W

Gaminio matmenys ir svoris
- Bendras aukštis: 116 mm
- Bendrasis ilgis: 116 mm
- Bendras plotis: 39 mm

Nominaliosios reikšmės
- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000
- Nominalusis šviesos srautas: 470 lm
- Nominalioji galia: 4.9 W

Techninė priežiūra
- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys
- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 1877837

Palaiko
- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- „WiFi“: Wireless G
- Apibrėžtas aptarnavimo laikotarpis: Minimum of 60 months after introduction date
- Didžiausias priedų skaičius: 9999
- Ryšio protokolas: „Bluetooth“, „WiFi“ (2,4 GHz)

Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8719514372405
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,09 kg
- Aukštis: 16 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 7 cm

Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.223

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.