



Новое поколение энергосберегающих трубчатых ламп **LED PLL**

CorePro LED PLL

Philips CorePro LED PLL — идеальное решение для создания общего освещения. Это светодиодный источник света в форм-факторе традиционной люминесцентной лампы, который предлагает впечатляющую экономию электроэнергии и в два раза больший срок службы по сравнению с люминесцентными аналогами.

Преимущества

- Сокращение эксплуатационных расходов за счет снижения энергопотребления по сравнению с традиционными PLL-лампами, а также уменьшение затрат на обслуживание благодаря в 2–3 раза большему сроку службы по сравнению с традиционными лампами
- Простая замена существующих ламп, совместимость с существующими патронами без модификаций, знакомый форм-фактор PLL
- Самый быстрый и удобный способ перевести светильники на светодиодные лампы

Характеристики

- Высокое качество света, без мигания и стробоскопического эффекта
- Моментальный пуск на 100% мощности
- Доступны в цветовых температурах 3000, 4000 и 6500 К

Применение

- Индустрия гостеприимства
- Магазины
- Офис (лестницы, коридоры)
- Промышленные зоны

CorePro LED PLL

Versions



LEDtube PLL HF 24W 2G11 830 4P 24D ND

Чертеж размеров



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm

Общая информация	
Цоколь	2G11
Технические характеристики освещения	
Угол пучка света (ном.)	160 °
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	20000-70000 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	Трубка, с одним цоколем
Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	24 kWh

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)
929001920402	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	3000 K
929001920502	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	4000 K
929001920602	CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	6500 K

