PHILIPS

Lighting



Jednoduché a flexibilní řešení pro návrh moderních světelných řad v profesionálních prostorech a obchodech

PlainView, závěsné

Systémy světelných řad jsou stále moderní. Víme proto, že inovace v této oblasti má klíčový význam. PlainView je moderní svítidlo elegantního vzhledu s příjemným a kvalitním světlem, které současně plní funkci designového prvku. Svítidla splňují špičkové specifikace a nabízejí flexibilitu díky různým hodnotám světelného toku. PlainView představuje ideální řešení osvětlení nepracovních prostorů v kancelářích, vzdělávacích institucích, vstupní prostorech a obchodech.

Výhody

- Čisté a rovnoměrné osvětlení
- Řada možností použití
- Snadná instalace a údržba
- Spolehlivé svítidlo s dlouhou trvanlivostí

PlainView, závěsné

Vlastnosti

- Homogenní výstup
- Možnost samostatného použití nebo vytváření souvislých světelných řad, k dispozici v zapuštěných a závěsných variantách
- Použití stejných modulů pro samostatné osvětlení a souvislé světelné řady zajišťuje flexibilitu a usnadňuje montáž
- Kvalita značky Philips

Aplikace

- Kanceláře – společné prostory a prostory s pohybem osob
- Školy – společné prostory a prostory s pohybem osob
- Maloobchod – celkové osvětlení v obchodech
- Zdravotnictví – společné prostory a prostory s pohybem osob

Specifikace

Okolní teplota	+10 až +40 °C
Svítidlo – divergence svazku	100°
Hlavní barva svítidla	WH
Připojení	Pětipólový zasunovací konektor (Pětipólový zasunovací konektor)
Regulace	Ano
Předřadník	Power supply unit with DALI interface (PSD)
Původní korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Počáteční příkon	40 W
Počáteční účinnost svítidla LED	90 lm/W

Počáteční světelný tok	3800 lm
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní napětí	220 to 240 V
Náběhový proud (A)	22 A
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Materiál	Tělo: hliník
Materiál	Reflektor: -
Optika	No | -
Optický kryt	-
Záruční lhůta	5let

Versions

PlainView, závěsné

Detaily o výrobku

PlainView_Suspended-SP140P-1DPP.tif

PlainView_Suspended-SP140P-2DPP.tif



PlainView_Suspended-SP140P-3DPP.tif



PlainView_Suspended-SP140P-4DPP.tif



PlainView_Suspended-SP140P-5DPP.tif



PlainView_Suspended-SP140P-7DPP.tif



© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.