PHILIPS

Lemputė 100 W A60 E27

LED

4000 K

1521 lm

15 000 val.

8720169253155

Namams skirta šiuolaikinė šviesos diodų lemputė

Šiuolaikinės šviesos diodų elektros lemputės padeda sukurti bendrą apšvietimo sprendimą kasdienei veiklai namuose. Nedelsiant sumažinsite išlaidas energijai ir rečiau keisite lemputes nesumažindami naudojamo apšvietimo kokybės.

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą
- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą
- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės.
- Sudėtyje nėra gyvsidabrio

Ypatybės

Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes

Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė.

Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Jokių ultravioletinių arba infraraudonųjų spindulių

Šviesos pluošte nėra infraraudonųjų spindulių, o tai reiškia, kad nėra spinduliuojama šiluma, be to, nėra skleidžiami ultravioletiniai spinduliai, o tai reiškia, kad audinys ir drabužiai, veikiami šių spindulių, neišbluks.

Sudėtyje nėra gyvsidabrio

Nenaudojant gyvsidabrio galima šalinti nepavojingas atliekas, todėl šios savybės dėka dabartinę erdvę galima lengvai padaryti tvaresne.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Plastic

Ilgaamžiškumas
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės
- Šviesos spindulio kampas: 180 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 1521 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 117 lm/W

Kita
- EyeComfort: Ne

Pakuotės informacija
- EAN: 8720169253155
- EOC: 872016925315500
- Gaminio pavadinimas: LED 100W A60 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

Energijos sąnaudos
- Galingumo koeficientas: 0.54
- Įtampa: AC 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 100 W
- Energijos sąnaudos: 13 W

Gaminio matmenys ir svoris
- Bendras aukštis: 120 mm
- Bendrasis ilgis: 120 mm
- Bendras plotis: 60 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169253155
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,06 kg
- Aukštis: 14,9 cm
- Ilgis: 6,3 cm
- Plotis: 6,3 cm

Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.370

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.