PHILIPS

Lighting



Kaupunkien valoisa tulevaisuus DigiStreetillä

DigiStreet Catenary

Philips DigiStreet Catenary on DigiStreet Road & Street -tuoteperheen uusi tulokas. Se takaa saman valon laadun, muista erottuvan muotoilun ja älykkäiden valaistusjärjestelmien edut, kun valaisimet on kiinnitettävä vaijereilla. Valaisimessa on myös jopa kaksi System Ready (SR) -liitäntää, joilla se voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Philips CityTouchiin ja tunnistimiin. Lisäksi kukin valaisin voidaan tunnistaa erikseen Philips Service tag -huoltotunnisteen ansiosta. Skannaamalla QR-koodin pylvään luukun sisäpuolelta saat heti käyttöösi valaisimen määritykset, mikä helpottaa ja nopeuttaa huoltoa ja ohjelmointia valaisimen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Hyödyt

- Tulevaisuuteen valmiiseen DigiStreet Catenary -valaisimeen on helppo lisätä suoraan asennuksen jälkeen tai myöhemmin CMS-valopisteitä ja -tunnistimia uusien toimintojen käyttöönottamiseksi.
- Optiikat valittavissa kansainvälisten tieolosuhteiden mukaan.
- Varusteena on Service tag -huoltotunniste eli QR-pohjainen tunnistusjärjestelmä, jonka avulla jokainen valaisin voidaan tunnistaa erikseen. Tunniste sisältää tietoja huollosta, asennuksesta ja varaosista.

Ominaisuudet

- Vaijeriasennusratkaisu DigiStreet Road & street -tuoteryhmään
- Voidaan varustaa kahdella SR-liitännällä uusilla toiminnoilla päivittämiseksi.
- Valaisimien helppo tunnistus Philips Service tagilla
- Käytettävissä L-tune-työkalu
- Polttoikä 100 000 h jopa L96, Tq +25 ºC

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

DigiStreet Catenary

Käyttökohteet

- Liikenneväylät ja tärkeimmät tulotiet
- Kaupunkialueet
- Kaupunkien keskustat ja pääkadut

Versions




DigiStreet Catenary-BTP764



DigiStreet Suspended-BSP764

Mittapiirros



Tuotetiedot



DigiStreet_Catenary-BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-2DPP.tif

Tuotetiedot



DigiStreet_Catenary-BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-BSP764-2DPP.tif

Yleistä tietoa	
CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Lamppuperheen koodi	LED64
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Valovirta	6 400 lm
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	38 W
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Alumiini
Merkinnät ja luokitukset	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK09
Suojausluokan koodi	IP66
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen syöksyjännitesuoj aus 6 kV differentiaalitilass a ja 6 kV yleistilassa
Käyttökohteiden olosuhteet	
Enimmäishimmennystaso	10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeilan hajautus	Optiikan tyyppi, ulkotila
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	-	Leveä symmetrinen valonjako 1

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeilan hajautus	Optiikan tyyppi, ulkotila
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Leveä valonjako 10

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2023, Elokuu 2 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.