PHILIPS

# Prailginimo laidas 5 m

Lauko šviestuvai

„GardenLink“

Juoda

Žemos įtampos; Atsparus vandeniui

8720169269330

# Sodo šviestuvas, kurį galite tiesiog įjungti, prijungti ir mėgautis

„Philips GardenLink“ žemos įtampos šeima siūlo daugybę lauko šviestuvų, kuriuos galite lengvai ir saugiai sumontuoti patys. Galite prijungti kelis šviestuvus prie vieno maitinimo šaltinio ir prijungti jį prie standartinio lizdo, tada lengvai pridėti papildomų šviestuvo arba pakeisti jų vietą, kada tik norite. Elektros laidų montavimas yra paprastas, o žema įtampa reiškia, kad nėra pavojaus pakenkti jums, jūsų vaikams ar jūsų augintiniams.

### Lengva naudoti

- Suderinamas su visais GardenLink šviestuvais ir priedais
- Lengva įdiegti naudojant Pasukimo ir Užrakinimo jungtys

### Saugu naudoti

- Ypatinga sauga dėl 24 V žemos įtampos

### Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

# Ypatybės

### Suderinamas su visais GardenLink šviestuvais ir priedais
Kiekvienas „GardenLink“ šviestuvas turi tą patį Pasukimo ir Užrakinimo jungtis lengvam montavimui ir prijungimui. Keičiant lauko apšvietimo poreikius, galite pakeisti šviestuvų ir priedų padėtį, kad kiekvienas jūsų sodo kampelis būtų apšviestas.

### Lengva įdiegti naudojant Pasukimo ir Užrakinimo jungtys
Itin lengvas montavimas ir prijungimas prie gaminių Pasukimo ir Užrakinimo jungtys. Tiesiog įjunkite šviesas ir mėgaukitės!

### Ypatinga sauga dėl 24 V žemos įtampos
Žemos įtampos (24 V) šviestuvus saugu montuoti patiems, nerizikuojant patirti elektros smūgį – nereikia profesionalaus elektriko.

### Aukštos kokybės medžiagos
Ši „Philips“ Gardelink ilgintuvo laidas yra pagamintas iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas

# Specifikacijos

### Dizainas ir apdaila
- Spalva: Juoda
- Medžiaga: PVC

### Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

### Papildoma funkcija / priedas
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

### Sodas
- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

### Kita
- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Priedai
- Papildomos funkcijos: Žema įtampa, Atsparūs vandeniui

### Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 0,206 kg
- Bendras aukštis: 20 mm
- Bendrasis ilgis: 5 000 mm
- Bendras plotis: 20 mm

### Techninė priežiūra
- Garantija: 2 metai

### Techniniai duomenys
- Reguliuojamo šviesos srauto įrenginas: Ne
- IP kodas: IP67 | Atsparus dulkėms ir apsaugotas nuo laikino panardinimo
- Apsaugos klasė: Netaikoma

### Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8720169269330
- Grynas svoris: 0,21 kg
- Grynasis svoris: 0,23 kg
- Aukštis: 13,7 cm
- Ilgis: 5,2 cm
- Plotis: 9,2 cm

8720169269330

Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.321

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**