PHILIPS

„Cleft“ lubinis / sieninis taškinis šviestuvas 3 vnt.

Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai

be lemputės

Juoda

ClickFix

8720169300019

Aukštos kokybės apšvietimas, suprojektuotas bet kokiam šviesos efektui

įsigykite ir šį praktišką „Philips“ taškinį šviestuvą savo namams. Rinkitės „Philips“ GU10 šviesos diodo lemputę, kuri tiks prie jūsų taškinio šviestuvo stiliaus ir užtikrins aukštos kokybės ilgai veikiantį apšvietimą.

Lengva naudoti
- Reguliuojama taškinė galvutė
- Lemputė nepridedama

Paprastas sumontavimas
- Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas

Paprasta išbandyti
- Galimybė šviestuvą tvirtinti ant sienos ar lubų, padės jį tobulai pritaikyti prie jūsų turimo interjero.

Medžiaga ir apdaila
- Aukštos kokybės medžiagos

8720169300019

Ypatybės

Reguliuojama taškinė galvutė

Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Lemputė nepridedama

Prie šio šviestuvo šviesos lemputė nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skoniui. „Philips“ šviesos diodų lemputės pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiantį šviesos šaltinį.

Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas

Lengvai ir patys įrenkite prožektorių. „ClickFix“ dėka nereikia jokių papildomų rankų porų. Tiesiog pritvirtinkite laikiklį prie lubų, prijunkite laidus, tada spustelėkite ir pritvirtinkite lempą vienu ypu.

Pritaikomas tvirtinimas prie sienos ar lubų

Aukštos kokybės medžiagos



Patvari ir patraukli medžiaga patraukliai ir ilgalaikei investicijai.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas, Stiklas

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Valgomasis, Garažas, Koridorius, Virtuvei, Svetainė
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: „ClickFix”

Kitos savybės
- Lemputės srovė: 150 mA

Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 0,832 kg
- Bendras aukštis: 120 mm
- Bendrasis ilgis: 480 mm
- Bendras plotis: 150 mm

Techninė priežiūra
- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 5
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Šviesos šaltinių skaičius: 3

Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8720169300019
- Grynas svoris: 0,83 kg
- Grynasis svoris: 1 kg
- Aukštis: 49,4 cm
- Ilgis: 11 cm
- Plotis: 17 cm

Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.228

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.