



絕佳照明體驗，經濟節能

Tango G3 - BVP38x

Tango G3 LED 投光燈，採用成熟的 LED 技術，打造全功率段的泛光照明產品，採用先進的 LED 光源，光學系統，驅動器和散熱技術，殼體晶層堅固耐用，安全，外形設計流暢美觀，性能優越。

优点

- 飛利浦全新設計 LED 投光燈，以高效成熟的 LED 技術，穩定可靠的性能，便捷的安裝與維護，超值的性價比，為用戶提供了完美的解決方案。系統效率 120lm/w，相較傳統投光燈節能超過 50% @L70，調光型提供更佳的能源效率，50~400W 的功率範圍和多種光學透鏡輕鬆覆蓋各類泛光照明應用
- 燈具殼體採用高壓鑄鋁材料一體成型，15KV/KA 抗突波保護器確保了優異的可靠性
- 輕量化的燈具設計實現現場安裝及後續使用的安全性。



特点

- 節能長效，安裝簡便，靈活，堅固耐久

应用

- 廣泛適用於泛光，工廠區域，亮化，看板，停車場公共區域，港口碼頭，機場，高速道路交流道照明，公園

Versions



Tango G3 - BVP38x

應用	
機械衝擊保護規範	IK08

控制調光

Order Code	Full Product Name	可調光	Order Code	Full Product Name	可調光
911401614906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GC	否	911401616706	BVP384 LED528/857 490W 220-240V NB GC	否
911401615006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GC	否	911401619506	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GC	是
911401615106	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GC	否	911401619606	BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GC	是
911401615206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GC	否	911401619906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 GC	否
911401615306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GC	否	911401620006	BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 GC	否
911401615406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GC	否	911401620306	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB L GC	否
911401615506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GC	否	911401620406	BVP384 LED528/857 490W 220-240V NB L GC	否
911401615606	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GC	否	911401620506	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 L GC	否
911401615706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GC	否	911401620606	BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 L GC	否
911401615806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GC	否	911401681607	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GC	否
911401615906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GC	否	911401681707	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GC	否
911401616006	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GC	否	911401681807	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GC	否
911401616106	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GC	否	911401681907	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GC	否
911401616206	BVP384 LED528/840 490W 220-240V AMB GC	否	911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	否
911401616306	BVP384 LED528/840 490W 220-240V SMB GC	否	911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	否
911401616406	BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GC	否	911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	否
911401616506	BVP384 LED528/857 490W 220-240V AMB GC	否	911401682307	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GM	否
911401616606	BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GC	否	911401682407	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 LP P7	是

基本資訊

Order Code	Full Product Name	CE 標誌	光源色彩	光學護蓋/鏡頭類型	內附驅動器	易燃性標誌
911401614906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GC	-	730	PC-MLO	是	-
911401615006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GC	-	730	PC-MLO	是	-
911401615106	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GC	-	730	PC-MLO	是	-
911401615206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GC	-	740	PC-MLO	是	-
911401615306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GC	-	740	PC-MLO	是	-
911401615406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GC	-	740	PC-MLO	是	-
911401615506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GC	-	740	PC-MLO	是	-
911401615606	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GC	-	740	PC-MLO	是	-
911401615706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GC	-	757 cool white	PC-MLO	是	-
911401615806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GC	-	757 cool white	PC-MLO	是	-
911401615906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GC	-	757 cool white	PC-MLO	是	-
911401616006	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GC	-	757 cool white	PC-MLO	是	-
911401616106	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GC	-	757 cool white	PC-MLO	是	-
911401616206	BVP384 LED528/840 490W 220-240V AMB GC	-	840	PC-MLO	是	-
911401616306	BVP384 LED528/840 490W 220-240V SMB GC	-	840	PC-MLO	是	-
911401616406	BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GC	-	840	PC-MLO	是	-
911401616506	BVP384 LED528/857 490W 220-240V AMB GC	-	857 daylight	PC-MLO	是	-
911401616606	BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GC	-	857 daylight	PC-MLO	是	-
911401616706	BVP384 LED528/857 490W 220-240V NB GC	-	857 daylight	PC-MLO	是	-
911401619506	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GC	-	857 daylight	PC-MLO	否	-
911401619606	BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GC	-	857 daylight	PC-MLO	否	-
911401619906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 GC	-	757 cool white	PC-MLO	是	-
911401620006	BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 GC	-	857 daylight	PC-MLO	是	-
911401620306	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB L GC	-	757 cool white	PC-MLO	是	-

Tango G3 - BVP38x

Order Code	Full Product Name	CE 標誌	光源色彩	光學護蓋/鏡頭類型	內附驅動器	易燃性標誌
911401620406	BVP384 LED528/857 490W 220-240V NB L GC	-	857 daylight	PC-MLO	是	-
911401620506	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 L GC	-	757 cool white	PC-MLO	是	-
911401620606	BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 L GC	-	857 daylight	PC-MLO	是	-
911401681607	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GC	CE	757 cool white	聚碳酸酯樹脂	是	F
911401681707	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GC	CE	757 cool white	聚碳酸酯樹脂	是	F
911401681807	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GC	CE	757 cool white	聚碳酸酯樹脂	是	F
911401681907	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GC	CE	757 cool white	聚碳酸酯樹脂	是	F
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	CE	757 cool white	聚碳酸酯樹脂	是	F
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	CE	757 cool white	聚碳酸酯樹脂	是	F
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	CE	757 cool white	聚碳酸酯樹脂	是	F
911401682307	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GM	CE	757 cool white	聚碳酸酯樹脂	是	F
911401682407	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 LP P7	CE	757 cool white	聚碳酸酯樹脂	是	F

初始性能

		初始顯					初始顯		
Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	色指數	初始光通量	Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	色指數	初始光通量
911401614906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GC	3000 K	>70	56500 lm	911401616606	BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GC	5700 K	>80	52800 lm
911401615006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GC	3000 K	>70	56500 lm	911401616706	BVP384 LED528/857 490W 220-240V NB GC	5700 K	>80	52800 lm
911401615106	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GC	3000 K	>70	56500 lm	911401619506	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GC	5700 K	>80	50400 lm
911401615206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GC	4000 K	>70	61400 lm	911401619606	BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GC	5700 K	>80	50400 lm
911401615306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GC	4000 K	>70	61400 lm	911401619906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 GC	5700 K	>70	61400 lm
911401615406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GC	4000 K	>70	61400 lm	911401620006	BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 GC	5700 K	>80	52800 lm
911401615506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GC	4000 K	>70	61400 lm	911401620306	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB L GC	5700 K	>70	61400 lm
911401615606	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GC	4000 K	>70	61400 lm	911401620406	BVP384 LED528/857 490W 220-240V NB L GC	5700 K	>80	52800 lm
911401615706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GC	5700 K	>70	61400 lm	911401620506	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 L GC	5700 K	>70	43000 lm
911401615806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GC	5700 K	>70	61400 lm	911401620606	BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 L GC	5700 K	>80	36900 lm
911401615906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GC	5700 K	>70	61400 lm	911401681607	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GC	5700 K	>70	72500 lm
911401616006	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GC	5700 K	>70	61400 lm	911401681707	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GC	5700 K	>70	70000 lm
911401616106	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GC	5700 K	>70	61400 lm	911401681807	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GC	5700 K	>70	73300 lm
911401616206	BVP384 LED528/840 490W 220-240V AMB GC	4000 K	>80	52800 lm	911401681907	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GC	5700 K	>70	73300 lm
911401616306	BVP384 LED528/840 490W 220-240V SMB GC	4000 K	>80	52800 lm	911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	5700 K	>70	72500 lm
911401616406	BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GC	4000 K	>80	52800 lm	911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	5700 K	>70	70000 lm
911401616506	BVP384 LED528/857 490W 220-240V AMB GC	5700 K	>80	52800 lm	911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	5700 K	>70	73300 lm

Tango G3 - BVP38x

Order Code	Full Product Name	初始顯		
		初始相關色溫	色指數	初始光通量
911401682307	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GM	5700 K	>70	73300 lm

Order Code	Full Product Name	初始顯		
		初始相關色溫	色指數	初始光通量
911401682407	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 LP P7	5700 K	>70	73300 lm

機械和殼體

Order Code	Full Product Name	色彩
911401614906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GC	ALU-GR
911401615006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GC	ALU-GR
911401615106	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GC	ALU-GR
911401615206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GC	ALU-GR
911401615306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GC	ALU-GR
911401615406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GC	ALU-GR
911401615506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GC	ALU-GR
911401615606	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GC	ALU-GR
911401615706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GC	ALU-GR
911401615806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GC	ALU-GR
911401615906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GC	ALU-GR
911401616006	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GC	ALU-GR
911401616106	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GC	ALU-GR
911401616206	BVP384 LED528/840 490W 220-240V AMB GC	ALU-GR
911401616306	BVP384 LED528/840 490W 220-240V SMB GC	ALU-GR
911401616406	BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GC	ALU-GR
911401616506	BVP384 LED528/857 490W 220-240V AMB GC	ALU-GR
911401616606	BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GC	ALU-GR

Order Code	Full Product Name	色彩
911401616706	BVP384 LED528/857 490W 220-240V NB GC	ALU-GR
911401619506	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GC	ALU-GR
911401619606	BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GC	ALU-GR
911401619906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 GC	ALU-GR
911401620006	BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 GC	ALU-GR
911401620306	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB L GC	ALU-GR
911401620406	BVP384 LED528/857 490W 220-240V NB L GC	ALU-GR
911401620506	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 L GC	ALU-GR
911401620606	BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 L GC	ALU-GR
911401681607	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GC	GR
911401681707	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GC	GR
911401681807	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GC	GR
911401681907	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GC	GR
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	GR
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	GR
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	GR
911401682307	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GM	GR
911401682407	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 LP P7	GR

