PHILIPS

Lemputė, 60 W A60 E27, 2 vnt.

LED

4 000 K

806 lm

15 000 val.

8720169324497

A↑G E

Ryškus šviesos diodų apšvietimas, puiki kokybė

„Philips“ šviesos diodų elektros lemputės skleidžia šaltai baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją vos pradėjus jas naudoti. Dėl tyro ir elegantiško dizaino ši lemputė puikiai pakeis jūsų matines tradicines lemputes.

Aukštos kokybės apšvietimas
- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą
- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą
- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui

Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes

Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė. Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.

Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Plastic

Ilgaamžiškumas
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės
- Šviesos spindulio kampas: 150 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 115 lm/W

Kita
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija
- EAN: 8720169324497
- EOC: 872016932449700
- Gaminio pavadinimas: LED 60W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Energijos sąnaudos
- Galingumo koeficientas: 0.6
- Įtampa: AC 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 7 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 107 mm
- Bendrasis ilgis: 107 mm
- Bendras plotis: 60 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 1930254

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169324497
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,09 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 6,5 cm
- Plotis: 13 cm

Išleidimo data:
2025-09-24
Versija: 0.202

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.