PHILIPS

„Reuel“ įžeminimo taškai / smaigaliai ES,

Lauko šviestuvai

2700 K

Juoda

Žemos įtampos; Atsparus vandeniui

8720169386976

Sodo šviestuvas, kurį galite tiesiog įjungti, prijungti ir mėgautis

„Philips GardenLink” siūlo daugybę žemos įtampos lauko šviestuvų, kuriuos galite lengvai ir saugiai sumontuoti patys. Galite prijungti kelis šviestuvus prie vieno maitinimo šaltinio ir prijungti jį prie standartinio lizdo, tada lengvai pridėti papildomų šviestuvų arba pakeisti jų vietą, kai tik norite. Elektros instaliacija yra paprasta, o žema įtampa reiškia, kad nėra pavojaus pakenkti jums, jūsų vaikams ar naminiams gyvūnams.

Lengva naudoti
- Suderinamas su visais GardenLink šviestuvais ir priedais
- Lengva įdiegti naudojant Pasukimo ir Užrakinimo jungtys

Saugu naudoti
- Ypatinga sauga dėl 24 V žemos įtampos

Tvarūs šviesos sprendimai
- Ilga naudojimo trukmė – iki 20 000 valandų

Aukštos kokybės apšvietimas
- Šilta, balta šviesa (2700 K)

Ypatybės

Suderinamas su visais GardenLink šviestuvais ir priedais

Kiekvienas „GardenLink“ šviestuvas turi tą patį Pasukimo ir Užrakinimo jungtis lengvam montavimui ir prijungimui. Keičiant lauko apšvietimo poreikius, galite pakeisti šviestuvų ir priedų padėtį, kad kiekvienas jūsų sodo kampelis būtų apšviestas.

Lengva įdiegti naudojant Pasukimo ir Užrakinimo jungtys

Itin lengvas montavimas ir prijungimas prie gaminių Pasukimo ir Užrakinimo jungtys. Tiesiog įjunkite šviesas ir mėgaukitės!

Ypatinga sauga dėl 24 V žemos įtampos

Žemos įtampos (24 V) šviestuvus saugu montuoti patiems, nerizikuojant patirti elektros smūgį – nereikia profesionalaus elektriko.

Ilga naudojimo trukmė – iki 20 000 valandų

Patikima aukštos kokybės šviesos diodų lemputė veikia iki 20 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad Jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgaukitės tobulu sodo apšvietimu.

Šilta, balta šviesa (2700 K)



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvas skleidžia šiltą, atpalaiduojančią šviesą esant 2700 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 55 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K

Kita
- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Grindiniai taškiniai šviestuvai/ šviestuvai su smaigaliais
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Žema įtampa, Atsparūs vandeniui

Energijos sąnaudos
- Energijos sąnaudos: 1,5

Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 0,96 kg
- Bendras aukštis: 2 700 mm
- Bendrasis ilgis: 60 mm
- Bendras plotis: 60 mm

Techninė priežiūra
- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 3
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: E
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purslams
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 3

Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8720169386976
- Grynas svoris: 0,94 kg
- Grynasis svoris: 1,19 kg
- Aukštis: 29,2 cm
- Ilgis: 23,7 cm
- Plotis: 13,2 cm

Išleidimo data:
2025-09-06
Versija: 0.288

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com