



Coreline Bollard

Coreline Bollard

Coreline Bollard to profesjonalna oprawa bollardowa wskazująca drogę w nocy, która dzięki dyskretnej konstrukcji świetlnie wkomponowuje się w miejski krajobraz.

Korzyści

- Komfortowe światło
- Łatwa w instalacji
- Do zastosowania na ścieżkach i w otwartych przestrzeniach

Cechy

- Moc strumienia świetlnego: 1000 lm
- Wysokość: 1 m
- IP65 / IK10
- Dostępne kolory światła: ciepła biel oraz neutralna biel
- Dostępne z optyką symetryczną i asymetryczną
- Dodatkowe kotwy mocujące części naziemnej

Zastosowanie

- Otwarte przestrzenie: parki, skwery i place zabaw
- Chodniki i ścieżki rowerowe
- Parkingi

Coreline Bollard

Wersje



LED Module 1000 lm

Aksesoria



Kod zamówieniowy 38379400

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK10
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)	6/8 kV

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Informacje ogólne

Znak CE	CE
Typ pokrywy optycznej/soczewki	O
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie palności	NO
Kod rodziny źródła światła	LED10
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Liczba źródeł światła	1

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowy wskaźnik oddawania barw	>80
Początkowy strumień świetlny	1000 lm

Dane techniczne oświetlenia

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	50

Mechanika i korpus

Kolor	DGR
-------	-----

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła		
		oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Typ optyki
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	135°	barwa ciepło-biała	asymetryczny
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	135°	barwa biała neutralna	asymetryczny
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	360°	barwa ciepło-biała	symetryczny
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	360°	barwa biała neutralna	symetryczny

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa skorelowana temperatura barwowa	Order Code	Full Product Name	Początkowa skorelowana temperatura barwowa
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	3000 K	38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	4000 K

