PHILIPS

# Wawel griestu gaismeklis, 36 W

Griestu gaismekļi

4000/6500/2700K

Balts

Aptumšojams; SceneSwitch

31823/31/P5

## Kvalitatīvs apgaismojums omulīgam mājoklim

Philips myLiving WAWEL LED griestu gaismeklī ir iebūvētas LED spuldzes, lai optimizētu gaismas atdevi un vienveidīgumu. Regulējiet tā spožumu atbilstoši jūsu noskaņojumam ar pakāpju regulētāju un atmiņas funkcijām.

**Gaismas efekts**
- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

**Uzlabots LED apgaismojums**
- Regulējama 2700–6500 K

**Enerģijas taupīšana**
- Līdz pat 80% elektroenerģijas ekonomija, salīdzinot ar parastajiem gaismas avotiem

# Izceltie produkti

### Vienmērīga gaismas izkliedēšana

### Regulējamība

Šī lampa ir regulējama. Jūs varat izvēlēties gaismas krāsu no silti baltas (2700 K) līdz vēsai dienas gaismai (6500 K).

### Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā

Šī spuldze salīdzinājumā ar standarta spuldzēm ietaupa līdz 80% enerģijas.Tā atmaksājas un gadu no gada ietaupīs jūsu naudu. Samaziniet savu elektroenerģijas rēķinu un sāciet taupīt jau tagad.

# Specifikācijas

### Spuldzes raksturlielumi
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Darbojas ar reostatu: Jā

### Dizains un apdare
- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

### Izturība
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 20 000

### Vide
- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

### Apgaismojuma raksturlielumi
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700-4000-6500 K
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 2
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 88 lm/W

### Dažādi
- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, SceneSwitch

### Citi raksturlielumi
- Spuldzes strāvas stiprums: 175 mA

### Produkta izmēri un svars
- Neto svars: 1,19 kg
- Kopējais augstums: 69 mm
- Kopējais garums: 480 mm
- Kopējais platums: 480 mm

### Serviss
- Garantija: 5 gadi

### Tehniskā specifikācija
- Diametrs: 480 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 3200
- Gaismas krāsa: 4000/6500/2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts

### Iepakojuma izmēri un svars
- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696162798
- Neto svars: 1,19 kg
- Bruto svars: 1,97 kg
- Augstums: 53,6 cm
- Garums: 7,3 cm
- Platums: 53,6 cm

Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.461

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.