PHILIPS

Canaval griestu gaismeklis, 18 W

Griestu gaismekļi

2700 k

Balts

Aptumšojams; SceneSwitch

32809/31/P0

Viens gaismeklis. Viens slēdzis. Trīs gaismas iestatījumi.

Philips Cavanal LED griestu lampa ir klasisks, balts gaismeklis, kas iederas jebkurā interjerā un izstaro energotaupīgu, ilgstošu, augstas kvalitātes gaismu. Izvēlieties noskaņojumam atbilstošu spilgtumu, izmantojot pakāpenisko aptumšošanu.

Vienkārša izmantošana
- Gluda virsma un vienkāršākai tīrīšanai

Gaismas efekts
- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi
- Ilgs kalpošanas laiks līdz 15 gadiem

Uzlabots LED apgaismojums
- Liela gaismas atdeve

Enerģijas taupīšana
- Iebūvēta gaismas diode, kas ietilpst sistēmā
- Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā

Izceltie produkti

Vienkārša apkope

Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Ilgs kalpošanas laiks

Uzticams gaismas avots. Šajā Philips LED lampā iebūvētās LED spuldzes darbojas līdz 15 000 stundas (līdzvērtīgi 15 gadiem vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik patīkami apzināties, ka nevajag uztraukties par apkopi vai spuldžu maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

Liela gaismas atdeve

Augstas kvalitātes gaisma ar spēcīgu gaismas atdevi. Gaismas kūlis krīt 40° leņķī — ideāls leņķis virziena gaismeklim.

Iebūvēts LED gaismas avots

Gaismas avots, kuram varat uzticēties. Izmantojot iebūvēto LED gaismas avotu, mājās visu laiku ir perfekta apkārtējā gaisma, bet jums nav jāraizējas par apkopi vai spuldžu maiņu.

Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā

Līdz pat 80% elektroenerģijas ekonomija, salīdzinot ar standarta kvēlspuldzes gaismas avotiem.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Darbojas ar reostatu: Jā

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide
- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 2
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 100 lm/W

Dažādi
- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, SceneSwitch

Citi raksturlielumi
- Spuldzes strāvas stiprums: 150 mA

Produkta izmēri un svars
- Neto svars: 0,66 kg
- Kopējais augstums: 67 mm
- Kopējais garums: 350 mm
- Kopējais platums: 350 mm

Serviss
- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija
- Diametrs: 350 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1800
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts

Iepakojuma izmēri un svars
- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696169285
- Neto svars: 0,66 kg
- Bruto svars: 0,92 kg
- Augstums: 38,8 cm
- Garums: 7,4 cm
- Platums: 38,7 cm

Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.947

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com