PHILIPS

Pomeron iebūvēts gaismeklis

Iebūvējami gaismekļi

4000 K

Balts

Darbojas ar reostatu

8718696173824

Viens gaismeklis. Viens slēdzis. Trīs gaismas iestatījumi.

Veidojiet atbilstošu noskaņu, mainot spilgtumu. Ar Philips SceneSwitch LED griestu gaismekļiem varat pārslēgt kādu no trim spilgtuma iestatījumiem, izvēloties katram mirklim piemērotāko. Nav vajadzīgs gaismmainis vai papildu uzstādīšana; viss, kas nepieciešams, ir esošais slēdzis.

Pielāgojiet savam interjeram
- Metāliska dekoratīvā apdare

Gaismas efekts
- Spilgts un fokusēts staru kūlis

Drošība
- Bez kaitīgā UV starojuma

Vadība
- Pakāpeniska aptumšošana

Izturība
- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Izceltie produkti

Metāliska dekoratīvā apdare
Moderns izskats, pateicoties metāliskai apdarei.

Spilgts un fokusēts staru kūlis
Vērsiet gaismu uz dažādiem interjera priekšmetiem vai ēdamgaldu, lai gaismā tie tiktu izcelti.

Bez kaitīgā UV starojuma
Izstrādājums ir veidots tā, lai nebūtu nekāda iespējami bīstama UV starojuma.

Pakāpeniska aptumšošana
Izvēlieties kādu no aptumšošanas līmeņiem, lai uz brīdi radītu pareizo noskaņojumu.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām
Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Darbojas ar reostatu: Jā

Dizains un apdare
- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 7 500
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide
- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi
- Gaismas krišanas leņķis: 30 °
- Krāsu saskaņa: 5 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 57 lm/W

Dažādi
- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Iebūvējami gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams

Citi raksturlielumi
- Spuldzes strāvas stiprums: 60 mA

Produkta izmēri un svars
- Neto svars: 0,127 kg
- Nišas iegrime: 31,5 mm
- Kopējais augstums: 62 mm
- Kopējais garums: 90 mm
- Kopējais platums: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Serviss
- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija
- Diametrs: 107,4 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 450
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 7
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase – divkārša izolācija

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696173824
- Neto svars: 0,13 kg
- Bruto svars: 0,19 kg
- Augstums: 8,8 cm
- Garums: 9,3 cm
- Platums: 9,3 cm

Izlaides datums: 2025-09-03
Versija: 0.310

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com