



經濟版靈智 LED 庭院燈 BGP161

靈智第三代 LED 庭院燈

飛利浦靈智 LED 庭院燈 BGP161 保持了前兩代經典的外形設計。優化光學設計確保水平和垂直方向的照明均勻度。高效的散熱系統保證燈具的長期無憂使用。燈具能夠滿足高溫和低溫環境下使用。長達 11 年的預期壽命（按每天 12 小時使用時間計），減少維護成本，是廣場、街區和公園綠道的理想照明產品。

优点

- 照明效果優異
- 品質可靠
- 環境友好

特点

- 均勻度高，色容差 SDCM \leq 4
- 光效高達 92lm/W
- 演色性高達 CRI70
- IP65、IK07 高防護等級
- 壽命長達 50000 小時@L70B50
- 壓鑄鋁殼體，抗紫外線透鏡
- 節能環保，符合 RoHS 規範

应用

- 住宅區，小徑，公園等

靈智第三代 LED 庭院燈

適用條件

| | |
|--------|----------------|
| 最高關光等級 | Not applicable |
|--------|----------------|

應用

| | |
|--------------|--------|
| 機械衝擊保護規範 | IK07 |
| 突波保護 (一般/差額) | 4/2 kV |

控制調光

| | |
|-----|---|
| 可調光 | 否 |
|-----|---|

基本資訊

| | |
|-----------|---------|
| 燈具光束幅度 | - |
| CE 標誌 | - |
| 光學護蓋/鏡頭類型 | AC-D6-H |
| 內附驅動器 | 是 |
| 易燃性標誌 | NO |
| 燈具系列代碼 | - |
| 光源可更換 | 是 |
| 裝置部件數量 | 1 |
| 光學裝置類型 | 對稱 |

初始性能

| | |
|--------|----|
| 初始顯色指數 | 70 |
|--------|----|

照明科技

| | |
|---------|---|
| 側入標準傾斜角 | - |
| 柱頂標準傾斜角 | - |
| 向上光輸出比率 | 0 |

基本資訊

| Order Code | Full Product Name | 光源色彩 |
|--------------|-------------------------------------|------|
| 911401633503 | BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006 | WW |
| 911401633803 | BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 | NW |
| 911401634003 | BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 | NW |
| 911401634103 | BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 7043 | WW |

初始性能

| Order Code | Full Product Name | 初始相關色溫 | 初始光通量 | Order Code | Full Product Name | 初始相關色溫 | 初始光通量 |
|--------------|-------------------------------------|--------|---------|--------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 911401633503 | BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006 | 3000 K | 2300 lm | 911401634003 | BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 | 4000 K | 2500 lm |
| 911401633803 | BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 | 4000 K | 2500 lm | 911401634103 | BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 7043 | 3000 K | 2300 lm |

機械和殼體

| Order Code | Full Product Name | 色彩 | Order Code | Full Product Name | 色彩 |
|--------------|-------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------|-----|
| 911401633503 | BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006 | GR | 911401634003 | BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 | DGR |
| 911401633803 | BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 | GR | | | |

