PHILIPS

Moire griestu gaismeklis, 10 W

Griestu gaismekļi

2700 k

Balts

8718699681098



Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma

Philips LED gaismekļi izstaro patīkamu gaismu.

Gaismas efekts

- Šim griestu gaismeklim ir izmantota savstarpēji saistītas optikas tehnoloģija, kas viedi pārdala gaismu, lai uzlabotu vispārējo apgaismojumu. Šim objektīva gaismeklim ir piramīdas formas mikrostruktūra, kas vienmērīgi izkliedē gaismu, padarot to saudzīgāku acīm.

Viegla lietošana

- Vienkārša uzstādīšana

Gaismas efekts

- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Izcila kvalitāte

- Vienkārša tīrīšana

Izceltie produkti

Savstarpēji saistīta optika
Šim griestu gaismeklim ir izmantota savstarpēji saistītas optikas tehnoloģija, kas viedi pārdala gaismu, lai uzlabotu vispārējo apgaismojumu. Šim objektīva gaismeklim ir piramīdas formas mikrostruktūra, kas vienmērīgi izkliedē gaismu, padarot to saudzīgāku acīm.

Vienkārša uzstādīšana
Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

Vienmērīga gaismas izkliedēšana
Gaisma spīdēs telpās vienmērīgi un vienādi.

Vienkārša tīrīšana
Gludie un ērti tīrāmie materiāli nozīmē, ka jūsu māja būs skaista no grīdas līdz griestiem.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Apaļas formas

Dizains un apdare
- Krāsa: Balts
- Materiāls: Plastmasa

Izturība
- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide
- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 2
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 100 lm/W

Dažādi
- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi
- Spuldzes strāvas stiprums: 60 mA

Enerģijas patēriņš
- Jaudas koeficients: 0.5

Produkta izmēri un svars
- Neto svars: 0,21 kg
- Kopējais augstums: 50 mm
- Kopējais garums: 240 mm
- Kopējais platums: 240 mm

Serviss
- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Diametrs: 240 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1000
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase – divkārša izolācija

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699681098
- Neto svars: 0,19 kg
- Bruto svars: 0,38 kg
- Augstums: 28,2 cm
- Garums: 6,2 cm
- Platums: 28,2 cm

Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.466

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com