PHILIPS

Doris griestu gaismeklis, 6 W

Griestu gaismekļi

2700 k

Balts

Ūdensizturība

8718699758783



Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma

Philips LED gaismekļi rada gaismu, kas saudzē jūsu acis.

Viegla lietošana
- Vienkārša uzstādīšana

Drošība
- Mitrumizturīgs

Izcila kvalitāte
- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums
- Vienkārša tīrīšana

Izturība
- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Izceltie produkti

Vienkārša uzstādīšana
Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

Mitrumizturīgs
Mitrumizturība nozīmē, ka šo ierīci varat droši izmantot vannasistabās, virtuvēs, balkonos un citās vietās, kur iespējams mitrums.

Komforts acīm
Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

Vienkārša tīrīšana
Gludie un ērti tīrāmie materiāli nozīmē, ka jūsu māja būs skaista no grīdas līdz griestiem.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām
Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare
- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide
- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 2
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 100 lm/W

Dažādi
- Radīts tieši: Vannas istaba, Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Citi raksturlielumi
- Spuldzes strāvas stiprums: 40 mA

Produkta izmēri un svars
- Neto svars: 0,26 kg
- Kopējais augstums: 70 mm
- Kopējais garums: 220 mm
- Kopējais platums: 220 mm

Serviss
- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Diametrs: 220 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 600
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699758783
- Neto svars: 0,29 kg
- Bruto svars: 0,5 kg
- Augstums: 8 cm
- Garums: 28 cm
- Platums: 28 cm

Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.305

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com