PHILIPS

Lighting



Philips CoreLine Malaga LED – til ethvert projekt, hvor belysningen er i fokus

CoreLine Malaga LED

Philips CoreLine Malaga LED-serien består af to størrelser armaturer til gadebelysning i byer. Begge har en Philips LED-motor som lyskilde og en Philips Xitanium driver – en kombination, der resulterer i energibesparelser på 50 %. CoreLine Malaga LED er designet til at være så effektiv som muligt. Den leverer samme ydeevne som de SON-T 50, 70, 100 og 150 W armaturerne, som den erstatter. Samtidigt leverer den de rette mængde lys på det rette sted. Da LED-lysmotoren i CoreLine Malaga LED vil holde i hele armaturets levetid, vil den derudover også returnere din investering ved blot at spare på de mange pæreudskiftninger som kræves med SON-T. Med sin udvidede forskruningsfunktion er CoreLine Malaga LED-armaturet nemt at installere uden at skulle åbne armaturet for at tilslutte strømkablet. Om nødvendigt, kan det flade glasdæksel fjernes for at give adgang til driveren med henblik på vedligeholdelse. Specialversioner af Malaga-belysning fås med ekstraudstyr. Disse fremstilles dog kun på bestilling og har en længere leveringstid. Ekstraudstyret inkluderer: bredstrålende (DW) optik, ekstra enhed til sikring mod spændingsudsving (10 kV), maling som beskytter mod havsalt, Micro Mini Pro-fotocelle 35 Lux, en indbygget (glas) 6A-sikring og et 3 meter eksternt løst lederkabel (H07RN-F). Disse muligheder kan ikke altid kombineres med hinanden. Kontakt din Philips-partner for yderligere vejledning.

CoreLine Malaga LED

Fordele

- Pålidelig kvalitet: aluminiumsstøbt armaturhus, hærdet planglas
- Nemt investeringsafkast: færre lampeudskiftninger (end SON-T), hvilket sparer på omkostningerne, plus 50 % energibesparelser, der reducerer de årlige driftsomkostninger
- Holdbar drift (IP65, IK08)
- Nem vedligeholdelse, installation og reservedelsinformation med Signify Service tag (unik QR-identifikation)

Funktioner

- Direkte, 1:1 erstatning for SON-T-lamper i vejbelysning, gadebelysning og bybelysning.
- Robust design med Philips standardiseret LED-lysplatform og Philips Xitanium udendørs driver med et fast lysudbytte.
- Nem installation med forlænget forskruning - ingen grund til at åbne armaturet.
- 100.000 timers levetid L70 (eller 75.000 timer L80) ved Tq +25º C).
- 5 års garanti

Anvendelsesområder

- Parkeringspladser
- Industriområder
- Offentlig transport såsom bus- eller letbanestoppesteder

Versions



CoreLine Malaga LED-BRP101

Målskitse

CoreLine Malaga LED

Generelle oplysninger	
CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Lysteknisk	
Lampens lysstrålespedning	-
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Optikafskærmningstype	Planglas
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Optisk type – udendørs	Lysfordeling, middel
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Opadrettet lysudbyttegrad	0

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Grå

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armaturoverspændingsbeskyttelsesniveau indtil 4 kV differentialtilstand og 4 kV fælles tilstand

Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Produktseriekode
12566700	BRP101 LED37/740 II DM MSP	LED37	BRP101
18113700	BRP102 LED55/740 II DM MSP	LED55	BRP102
18114400	BRP102 LED75/740 II DM MSP	LED75	BRP102
18115100	BRP102 LED110/740 II DM MSP	LED110	BRP102

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
12566700	BRP101 LED37/740 II DM MSP	3.054 lm
18113700	BRP102 LED55/740 II DM MSP	4.600 lm

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
18114400	BRP102 LED75/740 II DM MSP	6.133 lm
18115100	BRP102 LED110/740 II DM MSP	9.006 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
12566700	BRP101 LED37/740 II DM MSP	29,5 W
18113700	BRP102 LED55/740 II DM MSP	39 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
18114400	BRP102 LED75/740 II DM MSP	56,5 W
18115100	BRP102 LED110/740 II DM MSP	83,0 W

CoreLine Malaga LED

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.

www.lighting.philips.com
2023, august 2 - registrerede til at ændre