



Philips CoreLine Malaga LED: Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için verimli sokak aydınlatması.

CoreLine Malaga LED

CoreLine Malaga LED ailesi, genel yol, sokak ve konut alanlarındaki aydınlatma uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu aile iki boyuttan oluşur ve ilk yatırım maliyetini mümkün olduğunca düşük tutar. Konvansiyonel SON-T 50W, 70W, 100W ve 150 W lambalar ile birebir değişim yapabileceğiniz farklı lümen paketlerine sahiptir. Optimize edilmiş orta açılı ışık dağılımına sahip optikleri sayesinde %50'ye varan yüksek enerji tasarrufu sağlar. Konvansiyonel armatürlerde kullanılan lambalara göre artan ömrü sayesinde operasyonel maliyetlerinizi düşürür ve toplam sahip olma maliyetinizi azaltır.

Faydaları

- Güvenilir kalite: alüminyum döküm muhafaza ve temperlenmiş düz cam. IP65 ve IK08 koruma sınıfları. Değiştirilebilir sürücü ve direğe üstten montaj için opsiyonel aparat.
- Yatırımın kolay geri dönüşü: Maliyetlerden tasarruf etmek için daha az lamba değişimi (SON-T'ye göre) ve ayrıca yıllık çalıştırma maliyetlerini azaltmak için %50 enerji tasarrufu
- Dayanıklı çalışma (IP65, IK08)
- Signify Servis etiketi (benzersiz QR tanımlama) ile kolay bakım, kurulum ve yedek parça bilgileri

CoreLine Malaga LED

Özellikler

- Yol aydınlatması, sokak aydınlatması ve kentsel aydınlatma uygulamalarında SON-T lambaların doğrudan, 1'e 1 değişimi.
- Philips standart LED ışık platformu ve sabit çıkışlı Philips Xitanium dış mekan sürücüsü ile sağlam tasarım.
- Genişletilmiş rakor ile kolay kurulum. Armatürü açmaya gerek yok.
- L70 Tq +25 °C'de 100,00 saat kullanım ömrü (veya L80'de 75.000 saat).
- 5 yıl garanti.

Uygulama

- Park yerleri
- Endüstriyel Alanlar
- Otobüs veya tramvay durakları gibi toplu taşımacılık

Versions




CoreLine Malaga LED-BRP101

Boyutlu çizim

CoreLine Malaga LED

ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine_Malaga_LED-
BRP101_102-1DPP.TIF



CoreLine_Malaga_LED-
BRP101_102-2DPP.TIF



CoreLine_Malaga_LED-
BRP101_102-3DPP.TIF



CoreLine_Malaga_LED-
BRP101_102-4DPP.TIF



CoreLine_Malaga_LED-
BRP101_102-5DPP.TIF

CoreLine_Malaga_LED-BRP101-
DPP.TIF



CoreLine_Malaga_LED-BRP102-
DPP.TIF

CoreLine Malaga LED

Genel Bilgiler

CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	-
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	-
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Optik kapak tipi	Düz cam
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Optik sistem türü dış mekan	Dağılım, orta
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
----------------	-----

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	4 kV diferansiyel moduna ve 4 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	Yok
-----------------------	-----

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Ürün ailesi kodu
99816800	BRP101 LED37/740 II DM	LED37	BRP101
99818200	BRP102 LED55/740 II DM	LED55	BRP102
99819900	BRP102 LED75/740 I DM	LED75	BRP102
99820500	BRP102 LED75/740 II DM	LED75	BRP102
99821200	BRP102 LED110/740 I DM	LED110	BRP102
99822900	BRP102 LED110/740 II DM	LED110	BRP102

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
99816800	BRP101 LED37/740 II DM	3.054 lm
99818200	BRP102 LED55/740 II DM	4.600 lm
99819900	BRP102 LED75/740 I DM	6.133 lm

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
99820500	BRP102 LED75/740 II DM	6.133 lm
99821200	BRP102 LED110/740 I DM	9.006 lm
99822900	BRP102 LED110/740 II DM	9.006 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
99816800	BRP101 LED37/740 II DM	29,5 W
99818200	BRP102 LED55/740 II DM	39 W
99819900	BRP102 LED75/740 I DM	56,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
99820500	BRP102 LED75/740 II DM	56,5 W
99821200	BRP102 LED110/740 I DM	83,0 W
99822900	BRP102 LED110/740 II DM	83,0 W

CoreLine Malaga LED

