PHILIPS

35 W virziena gaismeklis PAR16 GU10

LED

3000 K

265 lm

15 000 h

8718699775650

A ↑ G F

Izbaudiet silti baltu LED gaismu

Šī Philips LED spuldze izstaro brīnišķīgu un īpaši siltu gaismu. Spuldzei ir nepārspējami ilgs kalpošanas laiks, un tā acumirklī sniedz energijas ietaupījumu. Pateicoties izcilai krāsu temperatūrai, šī spuldze ir ideāli piemērota mājīgas noskaņas radīšanai.

Augstas kvalitātes apgaismojums
- Spilgti balta gaisma

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomaiņai
- Halogēnspuldzei ar reflektoru līdzīga forma un izmērs

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties
- Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

Izceltie produkti

Spilgti balta gaisma

Šai spuldzei ir 3000 K krāsas temperatūra, kas nodrošina spilgtu, siltu apgaismojumu; tas ir ideāli piemērots, lai radītu aicinošu vidi viesu uzņemšanai vai saritinātos dīvānā ar aizraujošu grāmatu.

Aizstāj halogēna prožektoru

Šis LED reflektors ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajai halogēnspuldzei ar reflektoru.

Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

Šis LED prožektors ir mūsdienīgs apgaismojums ar gaismas izvadi ierasti platā leņķī (36 grādi), kas ir piemērots gan virzītam, gan vispārējam apgaismojumam. To var izmantot iebūvētos padziļinājumos un grozāmos gaismas ķermeņos, un tas ir ideāli piemērots virtuves un atsevišķu tās zonu apgaismojumam, kā arī dzīvojamo istabu un ēdamistabu apgaismojumam.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri
- Augstums: 5,4 cm
- Platums: 5 cm

Izturība
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide
- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi
- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 3000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 265 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 830 | CCT of 3000K

Dažādi
- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi
- Efektivitāte: 75 lm/W

Iepakojuma informācija
- EAN: 8718699775650
- EOC: 871869977565000
- Produkta nosaukums: LEDClassic 35W GU10 WH 36D ND RF 1PF/12

Enerģijas patēriņš
- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 3,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 35 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars
- Garums: 5,4 cm

Nominālās vērtības
- Saistītā maksimālā intensitāte: 565 cd

Tehniskā specifikācija
- Frekvence: 50-60
- EPREL reģistrācijas numurs: 391856

Iepakojuma izmēri un svars
- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699775650
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,07 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm

Izlaides datums:
2025-09-13
Versija: 0.208

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com