



時尚街道照明

CitySpirit Cone LED BDS470

設計精美的照明可為城市賦予靈魂與生命力，為公共空間提供合適妥切的照明、為社區注入活力，同時營造令人感到安心宜人的氣氛。飛利浦 CitySpirit Cone LED 是一款兼顧美觀設計的節能 LED 照明解決方案，不論燈具、燈桿或支架均採一體成形的時尚設計，可優雅地融入任何都會景觀設計。另有各式光學元件組合可供選擇，以利營造滿足各種照明要求的燈光效果，同時以恰到好處的燈光等級，確保視覺舒適性。提供兩種燈色選擇，可發揮多用途彈性、一致燈光品質與出色節能效率。

优点

- 節能省電
- 維護成本較低

特点

- 獨一無二的設計 - 高雅時尚，可融入任何都會景觀設計
- 長效耐久 - 使用壽命達 50,000 小時以上
- 多用途 - 對稱、非對稱及道路照明配置的燈光分佈，符合各種照明用途需求

应用

- 廣場
- 住宅區

CitySpirit Cone LED BDS470

Versions



CitySpirit Cone LED BDS470 PSU 7043

應用	
機械衝擊保護規範	IK09
突波保護 (一般/差額)	4/2 kV
控制調光	
可調光	是
基本資訊	
CE 標誌	CE
光學覆蓋/鏡頭類型	PC-MLO-VR
內附驅動器	是
光源可更換	否
裝置部件數量	2
初始性能	
初始顯色指數	>70
機械和殼體	
色彩	CL

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光源色彩	光學裝置類型
911401612903	BDS470 C 35xLED/NW PSU 220-240V TB 7043	740	道路照明 反射鏡
911401613003	BDS470 C 35xLED/WW PSU 220-240V TB 7043	730	道路照明 反射鏡
911401613103	BDS470 C 35xLED/WW PSU 220-240V TA 7043	730	不對稱
911401613203	BDS470 C 35xLED/NW PSU 220-240V TA 7043	740	不對稱
911401613303	BDS470 C 55xLED/NW PSU 220-240V TS 7043	740	對稱
911401613403	BDS470 C 35xLED/NW PSU 220-240V TS 7043	740	對稱
911401613603	BDS470 C 55xLED/WW PSU 220-240V TA 7043	730	不對稱
911401613703	BDS470 C 55xLED/NW PSU 220-240V TB 7043	740	道路照明 反射鏡
911401613803	BDS470 C 55xLED/WW PSU 220-240V TB 7043	730	道路照明 反射鏡
911401613903	BDS470 C 55xLED/WW PSU 220-240V TS 7043	730	對稱
911401614003	BDS470 C 55xLED/NW PSU 220-240V TA 7043	740	不對稱

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量	Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量
911401612903	BDS470 C 35xLED/NW PSU 220-240V TB 7043	4000 K	2550 lm	911401613603	BDS470 C 55xLED/WW PSU 220-240V TA 7043	3000 K	3900 lm
911401613003	BDS470 C 35xLED/WW PSU 220-240V TB 7043	3000 K	2550 lm	911401613703	BDS470 C 55xLED/NW PSU 220-240V TB 7043	4000 K	3900 lm
911401613103	BDS470 C 35xLED/WW PSU 220-240V TA 7043	3000 K	2550 lm	911401613803	BDS470 C 55xLED/WW PSU 220-240V TB 7043	3000 K	3900 lm
911401613203	BDS470 C 35xLED/NW PSU 220-240V TA 7043	4000 K	2550 lm	911401613903	BDS470 C 55xLED/WW PSU 220-240V TS 7043	3000 K	3900 lm
911401613303	BDS470 C 55xLED/NW PSU 220-240V TS 7043	4000 K	3900 lm	911401614003	BDS470 C 55xLED/NW PSU 220-240V TA 7043	4000 K	3900 lm
911401613403	BDS470 C 35xLED/NW PSU 220-240V TS 7043	4000 K	2550 lm				

