



Skift lysindstillinger uden at skifte pærer

Premium LED-pærer, SceneSwitch

I nogle situationer er der brug for et køligt lys, mens der i andre er brug for en varm og hyggelig glød. Med Philips SceneSwitch LED-pærer kan du tilpasse rummets stemning til det, du er i gang med, ved at ændre indstillingen fra køligt dagslys til varm hvid eller ved at dæmpe lysstyrken. Du skal blot bruge din eksisterende kontakt, og der er ikke behov for yderligere installation.

Fordele

- Sæt scenen med én lampe ved blot at udskifte din eksisterende lyskontakt.
- Der er ikke behov for at installere en lysdæmper eller andet.
- Op til 95 % energibesparelse sammenlignet med traditionelle glødepærer

Funktioner


- Mange forskellige lyssætningsmuligheder i én lampe
- Nem installation med eksisterende E27
- Lang levetid og bevarelse af lumen

Anvendelsesområder



- Indendørs brug i åbne armaturer (med en luftspalte på min. 10 mm)

Premium LED-pærer, SceneSwitch

Versions



Målskitse



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Premium LED-pærer, SceneSwitch

Godkendelse og anvendelsesområde

Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
Energimærket (EEL)	A+

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spænding (nom.)	220-240 V
Effekt (nominel) (nom.)	7,5, 3, 1,6 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Generelle oplysninger

Sokkel	E27
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X

Lysteknisk

Farvekode	827/825/822
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700, 2500, 2200 K
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm (nom.)	806-320-150 lm

Mekanik og armaturhus



Lyskildeform	A60
--------------	-----

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
-----------------------	-------

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildefinish
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Klar
26396300	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	Matteret



Premium LED-pærer, SceneSwitch

