PHILIPS

4 focos BR30 E26 de 65 W

LED

5.000 K

650 lm

11.000 h

046677555399

Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Las luces LED de Philips proporcionan luz blanca fría, una duración excepcional y grandes ahorros de energía inmediatos. Con un diseño puro y elegante, esta luz es perfecta para sustituir las luces mate tradicionales.

Elija una solución sostenible
- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Luz más allá de la iluminación
- Un simple LED para el uso diario
- Encendido instantáneo

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas
- Diseñado para la comodidad de tus ojos

Destacados

Hasta un 80 % de ahorro de energía

Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Un simple LED para el uso diario

El LED de Philips de uso diario es el foco perfecto para sus necesidades de iluminación básica. Proporciona la hermosa luz y el rendimiento confiable que esperado de un LED a un precio asequible.

Encendido instantáneo
Diseñado para la comodidad de tus ojos

Es fácil comprender cómo una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Ahora, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Blanco
- Regulable: No

Duración
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 11,000

Medioambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 5000 K
- Flujo luminoso nominal: 650 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 72 lm/W

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

Información del empaque
- EAN: 046677555399
- EOC: 555391
- Título del producto: 9BR30/LED/850/FR/P/ND 2/4FB

Consumo de energía
- Factor de energía: >0.5
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios equivalente: 65 W
- Consumo de energía: 9 W

Dimensiones y peso del producto
- Altura total: 130 mm
- Longitud total: 130 mm
- Ancho total: 95 mm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 60

Fecha de publicación:
2025-08-30
Versión: 0.98

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com