PHILIPS

Foco de filamento transparente ST19 E26 de 60W

LED

3.000K

500 lm

15.000 h

Regulación de intensidad

046677565824



Luz LED de vanguardia para el hogar

Foco LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad
- Diseñada para que el confort de sus ojos

Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas
- LED de cristal clásico

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos

No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Diseño transparente de cristal

El look que te encanta, el rendimiento que esperas. Diseños clásicos de cristal transparente que reproducen la hermosa luz reluciente de la iluminación tradicional, para brindar un ajuste perfecto en todo el hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Transparente
- Regulable: Sí
- Material del foco: Cristal

Duración
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000

Medioambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 330 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 500 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 930 | CCT of 3000K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 90 lm/W

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Decorativas

Información del empaque
- EAN: 046677565824
- EOC: 565820
- Título del producto: 5.5ST19/VIN/930/E26/CL/G/SP D 1PF T20

Consumo de energía
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios equivalente: 60 W
- Consumo de energía: 5.5 W

Dimensiones y peso del producto
- Altura total: 137 mm
- Longitud total: 137 mm
- Ancho total: 64 mm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 60

Dimensiones y peso del empaque
- EAN/UPC - Producto: 046677565824
- Peso neto: 0.04 kg
- Peso bruto: 0.08 kg
- Alto: 20.4 cm
- Largo: 7 cm
- Ancho: 7.5 cm

Fecha de publicación: 2025-08-30
Versión: 0.86

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.