PHILIPS

Foco

LED

4-40 W

E26

Rojo

046677568832

Ilumina tu hogar con posibilidades infinitas.

Los focos LED de color y bajo consumo Philips proporcionan un brillo instantáneo y hacen que los colores se vean de manera más nítida. Son ideales para actividades y ocasiones especiales.

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas
- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Elija una solución sostenible
- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Luz más allá de la iluminación
- Focos de colores de cristal clásico

Destacados

Reemplaza incandescente estándar

Con un diseño de forma hermosa y dimensiones familiares, este es un foco LED estándar de bajo consumo para iluminación contemporánea. El reemplazo sostenible ideal para los focos incandescentes estándar tradicionales.

Hasta un 80 % de ahorro de energía

Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Colores brillantes (cristal)

Focos LED festivos de colores para decorar tu hogar con colores brillantes para días festivos y ocasiones especiales. El cristal coloreado asegura una alta saturación para colores aún más brillantes, para uso tanto en interiores como en exteriores.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: No
- Acabado de la luz: Rojo
- Material del foco: Cristal

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 45 °C

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

Otras características

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- EAN: 046677568832
- EOC: 568832
- Título del producto: 4A19/PER/RED/G/E26/ND 4/1PF

Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.40

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.4
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios equivalente: 40 W
- Consumo de energía: 4 W

Dimensiones y peso del producto
- Altura total: 106 mm
- Longitud total: 106 mm
- Ancho total: 60 mm

Valores nominales
- Vida útil nominal: 15,000

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 60
- Diámetro: 60 mm
- Regulable: No
- Frecuencia de línea: 60
- Tapa-base: E26 | Single Contact Medium Screw
- se puede usar en luminarias cerradas: No

Dimensiones y peso del empaque
- EAN/UPC - Producto: 046677568832
- Peso neto: 0.03 kg
- Peso bruto: 0.09 kg
- Alto: 17.1 cm
- Largo: 6.5 cm
- Ancho: 7.5 cm

Fecha de publicación: 2025-09-13
Versión: 0.57

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com