PHILIPS

3 focos BR30 E26 de 65W

LED

5.000 K

650 lm

11.000 h

Regulación de intensidad

046677571368

Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Formas familiares que conoces y amas. Usan cerca de un 80 % menos energía que la iluminación tradicional y duran diez veces más.

Luz más allá de la iluminación
- Con regulador

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas
- Diseñado para la comodidad de tus ojos

Destacados

Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Diseñado para la comodidad de tus ojos

Es fácil comprender cómo una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Ahora, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Blanco
- Regulable: Sí
- Material del foco: Plástico

Duración
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 11,000

Medioambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 5000 K
- Flujo luminoso nominal: 650 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 950 | CCT of 5000K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 90 lm/W

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

Información del empaque
- EAN: 046677571368
- EOC: 571364
- Título del producto: 7.2BR30/LED/950/P/E26/D/T20 4/3CT

Consumo de energía
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios equivalente: 65 W
- Consumo de energía: 7.2 W

Dimensiones y peso del producto
- Altura total: 132 mm
- Longitud total: 132 mm
- Ancho total: 95 mm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 60

Fecha de publicación: 2025-08-30
Versión: 0.96

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com