



Noua generație de tuburi de iluminat universale LEDtube T8

Tubul CorePro LED Universal T8

Noul tub Philips CorePro LED Universal T8 simplifică proiectul dvs. de iluminat. Nu mai trebuie să acordați atenție tehnologiei balastului: un design unic permite montarea directă a tubului Philips CorePro LED Universal T8 în corpurile de iluminat care funcționează fie pe balasturi electromagnetice, fie pe balasturi electronice cu înaltă frecvență, fie cu conexiune directă la rețeaua de alimentare. Este foarte ușor de folosit și nu veți mai avea nevoie să păstrați stocuri duble de produse! Ușor de instalat, fiabil și absolut sigur, tubul Philips CorePro LED Universal T8 este alternativa ideală la tuburile fluorescente standard pentru reduceri a consumului de energie și o investiție mai mică.

Beneficii

- Cost de exploatare redus, mulțumită consumului mai mic de energie
- Costuri de întreținere mai mici, mulțumită duratei de viață mai mare comparativ cu a lămpilor convenționale
- Cea mai rapidă și ușoară modalitate de a face trecerea către tehnologia de iluminat cu LED; produs și proces de instalare complet sigure

Caracteristici

- Înlocuirea lămpilor T8 existente pe balasturile EM/HF și pe instalația cu conexiune la rețeaua electrică
- Reducere a consumului de energie în comparație cu tuburile fluorescente
- Tehnologie InstantFit pentru cea mai extinsă compatibilitate a balastului
- Fără mercur

Cerere


- Birou, magazine, săli de clasă, spații comerciale
- Spații industriale și depozite

Tubul CorePro LED Universal T8

Versions



Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Tubul CorePro LED Universal T8

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) A+

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

Operating and Electrical

Frecvență de intrare De la 50 până la 60 Hz

Tensiune (nom.) 220-240 V

Timp de pornire (nom.) 0,5 s

General Information

Baza elementului de fixare G13

Durată de viață nominală (nom.) 30000 h

Ciclu de comutare 50000X

Light Technical

Unghi de distribuție luminoasă (nom.) 240°

Indice de redare a culorii (nom.) 80

Factorul de menținere a fluxului 70%

luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)

Temperature

T-Ambient (max.) 45°C

T-Ambient (min.) -20°C

Maximum T-case (nom.) 65°C

T-Storage (max.) 65°C

T-Storage (min.) -40°C

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Putere (Evaluată) (nom.)
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 W
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W

Order Code	Full Product Name	Putere (Evaluată) (nom.)
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 W
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos (nom.)
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	830	3000 K	1850 lm
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	840	4000 K	2000 lm
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	865	6500 K	2000 lm
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	830	3000 K	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos (nom.)
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	840	4000 K	2700 lm
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	865	6500 K	2700 lm

Tubul CorePro LED Universal T8

